

320 serie sand RMS tangmetre

Fluke robust. Fluke præcis. Fluke pålidelig.

Fluke 323, 324 og 325 tangmetre er designet til at arbejde i de barskeste miljøer og levere støjfri, pålidelige resultater, brugere kan stole på til sikker diagnosticering af problemer. Sand rms måling og optimeret ergonomi gør 320 seriens tangmetre til det bedste generelle fejlfindingsværktøj til bolig- og industrielektrikere.

Nye



Tekniske oplysninger

Måling

- 400 A AC strømmåling (AC og DC strøm, kun 325)
- 600 V AC og DC spændingsmåling
- Sand RMS AC spænding og strøm til nøjagtige målinger af ikke-lineære signaler
- Modstandsmåling til op til 40 kΩ med med detektering af gennemgang
- Temperatur- og kapacitansmåling (kun 324 og 325)
- Frekvensmåling (kun 325)

Faciliteter

- Slankt, ergonomisk design
- Stort, nemt aflæseligt display (kun 324 og 325)
- KAT IV 300 V, KAT III 600 V sikkerhedsklassifikation
- Holdeknop
- To års garanti
- Blød bæretaske

Specifikationer

		323	324	325
AC strøm	Måleområde	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Nøjagtighed	2 % ± 5 cifre (45 Hz til 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz til 400 Hz)	1,5 % ± 5 cifre (45 Hz til 400 Hz) Tilsæt 2 % for position følsomhed	2 % ± 5 cifre (45 Hz til 65 Hz) 2,5 % ± 5 cifre (65 Hz til 400 Hz)
DC strøm	Måleområde	—	—	40,00 A/400,0 A
	Nøjagtighed	—	—	2 % ± 5 cifre
AC spænding	Måleområde	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøjagtighed	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre	1,5 % ± 5 cifre
DC spænding	Måleområde	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøjagtighed	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre	1,0 % ± 5 cifre
Modstand	Måleområde	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω/40,00 kΩ
	Nøjagtighed	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre	1 % ± 5 cifre
Gennemgang		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapacitans		—	100,0 µF til 1000 µF	100,0 µF til 1000 µF
Frekvens		—	—	5,0 Hz til 500,0 Hz
AC respons		Sand rms	Sand rms	Sand rms
Baggrundsbelysning		—	Ja	Ja
Datahold		Ja	Ja	Ja
Kontakt temperatur		—	-10,0 °C til 400,0 °C (14,0 °F til 752,0 °F)	-10,0 °C til 400,0 °C (14,0 °F til 752,0 °F)
Min./maks.		—	—	Ja
Størrelse	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vægt	265 g	208 g	283 g
Kategori klassificering		KAT III 600 V KAT IV 300 V	KAT III 600 V KAT IV 300 V	KAT III 600 V KAT IV 300 V
Garanti		To år	To år	To år

Bestillingsinformation

Fluke 323 tangmeter med sand RMS
Fluke 324 tangmeter med sand RMS
Fluke 325 tangmeter med sand RMS

Inkluderet med alle modeller

Tangmeter, testledninger, blød taske
og brugervejledning

Fluke. Det mest pålidelige værktøj i verden.

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk

©2012 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt i Nederlandene. Oplysningerne kan ændres
uden forudgående varsel.
5/2012 Pub_ID: 11932-dan

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**