



Läpivientisuoja

Reunusnauha suojaa kaapeleita ja johtimia läpivienneissä.


Ominaisuudet ja edut

- Erittäin taipuisa
- Hammastettu rakenne pysyy paikallaan ilman liimaa
- Luotettava suoja hankausta ja mekaanista rasitusta vastaan
- Flexiform G51P-sarja yleiskäyttöön
- Flexiform G51N-sarjalla on hyvä hankauskestävyys
- Flexiform G51T-sarjalla on erinomainen kemiallisten aineiden ja korkean käyttölämpötilan kestävyys



G51-sarja - käytännöllinen suoja kaapeleille ja johtimille.

Flexiform G51P-reunusnauha, PE



Flexiform-reunusnauha

MATERIAALI	Polyeteeni (PE)
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +80 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 HB




TUOTETUNNUS	Paneelin paksuus	Leveys (W)	Leveys (W2)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 04	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 05	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 06	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 07	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 09	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 10	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 11	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 12	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Luonnon (NA)	25 m	14 246 13	251-10809

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta. Asennuksessa huomioitava! Flexiform reunusnauha ei sisällä liimaa.



Läpivientisuojaus

Flexiform G51N-reunusnauha, PA6



Flexiform-reunusnauha

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +95 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 HB




TUOTETUNNUS	Paneelin paksuus	Leveys (W)	Leveys (W2)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimike-numero
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 14	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 15	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 16	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 17	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 18	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 19	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 20	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Luonnon (NA)	25 m	14 246 21	251-21809

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläis määrä saattaa poiketa pakkauskoosta. Asennuksessa huomioitava! Flexiform reunusnauha ei sisällä liimaa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

Flexiform G51T-reunusnauha, PTFE



Flexiform-reunusnauha

MATERIAALI	Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +260 °C (+350 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0



TUOTETUNNUS	Paneelin paksuus	Leveys (W)	Leveys (W2)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Luonnon (NA)	3 m	251-30809

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläis määrä saattaa poiketa pakkauskoosta. Asennuksessa huomioitava! Flexiform reunusnauha ei sisällä liimaa.