



Guaina termorestringente 4:1 - Barre da 1,2 m

SA47-HT - Parete standard con adesivo interno

SA47 è una guaina in poliolefina semirigida ritardante di fiamma con adesivo termofusibile interno. Possiede eccellente resistenza meccanica e capacità di ridurre le tensioni interne. L'adesivo garantisce una elevatissima protezione dall'umidità e dalla corrosione. Si tratta di una guaina ideale per le connessioni e le derivazioni elettriche nel campo automotive. Adatto ad applicazioni con temperature fino a 150 °C. Il materiale della guaina è nero così come il collante interno.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina termorestringente semirigida a parete standard
- Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento
- Fornisce una protezione dall'umidità e dalla corrosione
- Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione
- Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse grazie al rapporto 4:1
- Ideale per derivazioni e connessioni elettriche in campo automotive
- Per applicazioni fino a 150 °C
- Ritardante di fiamma



La gamma SA47 è stata sviluppata insieme ad i nostri partner Automotive al fine di eliminare i rischi di corrosione intorno alle derivazioni e alle terminazioni.




Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!



Guaina termorestringente SA47-HT per applicazioni fino a 150 °C.



SA47-HT fornisce una elevata protezione dalle infiltrazioni in applicazioni ad elevata temperatura.



Guaina termorestringente 4:1 con adesivo

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	4:1
Temp. di esercizio	da -40 °C a +150 °C
Temp. min restringimento	+130 °C
Punto di fusione	a partire da +120 °C
Restringimento lineare	-10 % max.
Rigidità dielettrica	>20 kV/mm
Resistenza al fuoco	autoestinguente



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. (L)	Colore	Utensili	UNS
SA47-HT 7,6/1,7	7,6	1,7	1,52	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10010
SA47-HT 9,0/2,3	9,0	2,3	1,52	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10011
SA47-HT 11,6/2,5	11,6	2,5	2,29	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10012
SA47-HT 17,8/4,4	17,8	4,4	2,54	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10013
SA47-HT 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10015
SA47-HT 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Nero (BK)	30-32	301-10014

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.