

Supporto per monitor singolo - Regolabile - Acciaio - Argento

ID prodotto: ARMPIVSTND



Questo robusto supporto in acciaio per monitor singolo sostiene in tutta sicurezza il display e aggiunge un tocco di stile all'ambiente di lavoro con la sua elegante finitura argento. Consente il posizionamento flessibile dello schermo del computer ed è facilmente regolabile per assicurare una visione ottimale.

Il supporto sostiene il display con facilità ed è compatibile con i monitor da 12" a 34" con peso massimo di 14 kg.

Per una maggiore flessibilità, è possibile montare un display Apple Cinema, Thunderbolt o Apple iMac utilizzando gli accessori in dotazione. Il supporto è compatibile con i display Apple Cinema, Thunderbolt e iMac da 24" e 27" dotati di un supporto rimovibile o di un adattatore per attacco VESA.

Il supporto da tavolo è dotato di un'asta alta 380 mm, che consente un'ampia regolazione dell'altezza per un maggiore comfort mentre si lavora. È possibile regolare l'altezza, la posizione e l'angolo di visione del display con facilità per realizzare un ambiente di lavoro ergonomico.

Il supporto per monitor consente di montare un display regolandone inclinazione e rotazione per un posizionamento ideale, nonché di cambiarne l'orientamento da orizzontale a verticale per visualizzare blocchi di codice o pagine più lunghe senza far scorrere il testo.

Realizzato in acciaio resistente, questo supporto assicura il sostegno di un'ampia gamma di monitor. Il sistema di gestione cavi integrato consente di organizzare e nascondere i cavi.

Il prodotto ARMPIVSTND è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 10 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione di un display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro, con possibilità di regolare inclinazione, orientamento e altezza
- Consente di ruotare il display per un orientamento verticale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 14 kg
- Comprende l'hardware per il montaggio di un iMac o Apple Cinema Display
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 64,8 cm)
- Supporto per monitor regolabile in altezza con asta alta 380 mm e possibilità di regolazione di posizione/angolo di visione
- La staffa di montaggio ruota di 60° attorno al palo di supporto

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Articolazione	No
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Il prodotto ARMPIVSTND è compatibile con i seguenti display: <ul style="list-style-type: none"> • Cinema Display LED da 24" e 27" • Display Apple Thunderbolt da 27"
---------------------	--

•iMac da 24" a 27" con supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA incluso in dotazione

Capacità di carico	30.9 lb [14 kg]
Dimensioni massime del display	34"
Fits Curved Display	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+45° / -15°
Disposizione orizzontale	60°
Rotazione del display	360°

Note/requisiti speciali


Nota	Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 14 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 68,5 cm.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Steel and Aluminum
Lunghezza prodotto	10.2 in [26.0 cm]
Larghezza prodotto	13.0 in [33.0 cm]
Altezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Peso prodotto	5.2 lb [2.4 kg]

Informazioni confezione

Package Length	21.2 in [53.8 cm]
Package Width	10.7 in [27.3 cm]



Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Peso spedizione (confezione) 7.3 lb [3.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Base in alluminio

Staffa di supporto

Attacco per monitor

Clip per cavi

Anello di posizionamento in ferro

Viti a testa esagonale M5x18mm

Flangia

Protezioni in plastica

Cacciavite Torx

Chiave a brugola da 3 mm

Chiave a brugola da 4 mm

Scheda di accesso

Viti a galletto

Viti M6x16mm

Piedini in gomma

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

