

Pannello cieco 2U per rack 19" e armadi server

ID prodotto: BLANKB2



Il pannello cieco rack 2U BLANKB2 per rack e armadi server 19" è progettato secondo le specifiche EIA RS-310-C ed è adatto a tutti i rack e armadi server standard da 19". Ideale per migliorare la circolazione dell'aria all'interno del rack coprendo gli spazi inutilizzati, il pannello cieco/di riempimento prevede una struttura in acciaio laminato a freddo e verniciatura a polvere di colore nero per soddisfare gli standard di settore di rack e armadi server di colore nero.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per il riempimento degli spazi quando non è necessaria ulteriore attrezzatura montata su rack
- Utile per dirigere il flusso d'aria

Caratteristiche

- In acciaio laminato a freddo (SPCC), spessore 1,2 mm
- Verniciatura a polvere colore nero come i rack e gli armadi standard

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Standard del settore	EIA RS310-C

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	16.9 oz [479.9 g]

Informazioni
confezione

Package Length	19.4 in [49.4 cm]
Package Width	4.0 in [10.1 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	19.2 oz [545.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Piastra di riempimento 2U
	Confezione di viti e dadi ingabbiati M6 (4 set)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

