

Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort

ID prodotto: HDMI2DP



Il convertitore da DVI o HDMI® a DisplayPort® HDMI2DP permette di convertire un segnale di input HDMI, DVI o Mini DVI in uno di output DisplayPort (o Mini DisplayPort), senza dover investire nell'aggiornamento di hardware per dispositivi sorgente o nell'acquisto di un nuovo schermo. Grazie al supporto di risoluzioni HD fino a 1920x1200, il convertitore HDMI2DP rappresenta la soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi dotati di uscite HDMI, DVI single-link o mini DVI, come schede video (desktop o laptop), console di gioco o ricevitori di home theater, a uno schermo DisplayPort. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Per collegare l'adattatore a una sorgente video DVI, è necessario utilizzare un adattatore DVI a HDMI. I seguenti adattatori StarTech.com sono compatibili con questo prodotto:

Cavo HDMI a DVI-D da 1 m (HDDVIMM3)

Cavo HDMI a DVI-D da 1,8 m (HDMIDVIMM6)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm (HDDVIMF8IN)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F (HDMIDVIMF)

Adattatore video Mini DVI a HDMI per Macbook e iMac (MDVIHDMIMF)

Il prodotto HDMI2DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DisplayPort® esistente con il dispositivo HDMI® o DVI

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
- Memorizzazione delle informazioni EDID per garantire la compatibilità tra sorgente e display
- Supporta l'audio HDMI® a 2 canali senza compressione, come LPCM
- Permette la conversione di sorgenti DVI o mini DVI con cavi aggiuntivi (non compresi)
- Compatibile con ingressi HDMI®, DVI e mini DVI 1.0
- Supporta uscite DisplayPort®/mini DisplayPort 1.1a

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	DisplayPort
Audio	Sì

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (50/60Hz)
Specifiche audio	Audio surround 5.1

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Indicatori

Indicatori LED	LED alimentazione rosso
----------------	-------------------------



Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.2 in [82 mm]
Larghezza prodotto	1.7 in [43 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
Peso prodotto	3.8 oz [109 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	8.9 in [22.7 cm]



Package Height 2.1 in [54 mm]

Peso spedizione (confezione) 13.8 oz [392 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Adattatore / Convertitore HDMI a DP - 4K

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

