

Guide rack per server 1U con profondità di montaggio regolabile

ID prodotto: UNIRAILS1UB



Queste guide per rack per server 1U consentono di montare dispositivi come server o apparecchiature di rete non dotati di guide per rack in un rack da 19" a 4 montanti. Regolabili, sono un'ottima soluzione anche per il montaggio di apparecchiature OEM come server Dell™, IBM®, HP® o Apple,

Conformi allo standard EIA/ECA-310 per le apparecchiature e gli accessori per rack per server da 19 pollici, queste guide sono compatibili con la maggior parte dei rack per server da 19 pollici. La profondità può essere regolata per adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni in rack fino a una profondità massima di 36 pollici.

Queste guide universali per il montaggio a rack sono realizzate in acciaio laminato a freddo per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature. La struttura è tanto robusta da sostenere un peso massimo di 90 kg.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto UNIRAILS1UB è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Montaggio a rack di apparecchiature per le quali non si dispone delle guide originali

- Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non sono più disponibili guide
- Montaggio in sicurezza di apparecchiature non destinate al montaggio a rack in un rack per server da 19" conformi allo standard EIA/ECA-310

## Caratteristiche

- Compatibili con la maggior parte dei rack per server da 19" a 4 montanti
- Consentono il montaggio di apparecchiature per le quali le guide sono andate perdute o non erano incluse nella confezione
- Consente di tenere bassa la temperatura delle apparecchiature grazie a un design a giorno che favorisce il flusso dell'aria
- SPECS: Universal 19 inch EIA/ECA-310 complaint design | Adjustable depth: 24-36in. | Weight capacity: 200 lbs. (90 kg) | 8 x M6 cage nuts and screws included
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime 24/5 technical support on these rails and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA-310-D

---

### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	200.5 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	24.7 in [62.8 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [80.0 mm]
Altezza prodotto	1.8 in [45.0 mm]



Peso prodotto	7.7 lb [3.5 kg]
Profondità di montaggio massima	36.0 in [91.4 cm]
Profondità di montaggio minima	24.0 in [61 cm]

---

Informazioni confezione

Package Length	25.2 in [64.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.8 lb [4.0 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>Guide universali per rack</p> <p>Viti M6-12</p> <p>Dadi ingabbiati M6</p> <p>Rondelle a bicchiere in plastica M6</p> <p>Guida di avvio rapido</p>
--------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

