




Profile Profiles



Foto: ARTELUMEN




Foto: ARTELUMEN







Profile



BARdolino

Profil flach Profile flat





- » Aluprofil flach, eloxiert
- » durch geringe Bauhöhe bei wenig Platz einfach zu integrieren
- » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich

- » Aluminium profile flat, anodized
- » due to slim design height easy to integrate where less space is available
- » in combination with our frosted cover and the therefore suited LEDlight flex a homogenous light distribution can be achieved



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399201	1m	18,4 x 13mm
62399202	2m*	
62399203	3m**	
62399205	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers





- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

BARdolino Aluprofil flach
Abdeckung klar
Endkappe grauer Kunststoff flach
BARdolino profile flat
Cover clear
End cap grey plastic flat



LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10

Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
50990090	2x Halteklammern inkl. Schrauben 2x mounting clips incl. screws	
50990091	2x Halteklammern 45° inkl. Schrauben 2x mounting clips 45° incl. screws	
50990191	2x schwenkbare Halteklammer inkl. Schrauben 2x mounting clip pivoted incl. screws	
50990291	1x Verbinder aus Metall 1x connector	
62399604	2x Endkappe flach, aus grauem Kunststoff, inkl. 4 Schrauben 2x end cap flat, grey plastic, incl. 4 screws	
62398611	1x Endkappe flach aus Aluminium, inkl. 2 Schrauben, Stärke: 3mm 1x end cap flat, aluminium, incl. 2 screws, thickness: 3mm	
62398614	2x Endkappe flach, aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke: 3mm 2x end cap flat, aluminium, incl. 4 screws, thickness: 3mm	
62398605	1x Endkappe flach, mit Kabeldurchführung (M8) 1x end cap flat, with cable lead-through (M8)	ohne Abbildung no image

BARdolino

Profil hoch Profile high




- » Aluprofil hoch, eloxiert
- » nahtlose Integration der Beleuchtung z.B. durch den Einbau in Gipskartondecken/-wände möglich
- » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich

- » Aluminium profile high, anodized
- » seamless integration into the architecture possible e.g. installation into plaster and dry walls
- » in combination with our frosted cover and the therefore suited LEDlight flex a homogenous light distribution can be achieved


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399101	1m	18,4 x 19,7mm
62399102	2m*	
62399103	3m**	
62399105	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers




- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

 * Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs

BARdolino Aluprofil hoch
Abdeckung klar
Endkappe grauer Kunststoff hoch
BARdolino profile high
Cover clear
End cap grey plastic high


LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10

Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
50990090	2x Halteklammern inkl. Schrauben 2x mounting clips incl. screws	
50990091	2x Halteklammern 45° inkl. Schrauben 2x mounting clips 45° incl. screws	
50990191	2x schwenkbare Halteklammer inkl. Schrauben 2x mounting clip pivoted incl. screws	
50990291	1x Verbinder aus Metall 1x connector	
62399603	2x Endkappe hoch aus grauem Kunststoff, inkl. 4 Schrauben 2x end cap high, grey plastic, incl. 4 screws	ohne Abbildung no image
62398612	1x Endkappe hoch aus Aluminium, inkl. 2 Schrauben, Stärke: 3mm 1x end cap high, aluminium, incl. 2 screws, thickness: 3mm	
62398613	2x Endkappe hoch aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke: 3mm 2x end cap high, aluminium, incl. 4 screws, thickness: 3mm	
62398606	1x Endkappe hoch mit Kabeldurchführung (M8) 1x end cap high, with cable lead-through (M8)	ohne Abbildung no image
62399608	1x Endkappe hoch aus Aluminium, mit 90° Wandhalterung 1x end cap high, aluminium, with 90° wall bracket	

BARdolino

T-Profil T profile





- » Alu-T-Profil, eloxiert
- » nahtlose Integration der Beleuchtung z.B. durch den Einbau in Gipskartondecken/-wände möglich
- » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich
- » Ausschnittmaß: 22,3mm

- » Aluminium T profile, anodized
- » seamless integration into the architecture possible e.g. installation into plaster and dry walls
- » in combination with our frosted cover and the therefore suited LEDlight flex a homogenous light distribution can be achieved
- » cut-out: 22,3mm



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399501	1m	35,2 x 25mm
62399502	2m*	
62399503	3m**	
62399505	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers





- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	



BARdolino T-profil
Abdeckung klar
Endkappe
BARdolino T profile
Cover clear
End cap




Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
50990090	2x Halteklammern inkl. Schrauben 2x mounting clips incl. screws	
50990291	1x Verbinder aus Metall 1x connector	
62399705	1x Haltefeder 1x retaining spring	
62399605	1x Endkappe T-Profil, aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben 1x end cap T-profile, aluminium, incl. 4 screws	
62399607	1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben 1x end cap T-profile short version, aluminium, montage with retaining spring, incl. 4 screws	
62399606	1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium mit 8,5mm Bohrung, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben 1x end cap T-profile short version, aluminium, with 8,5mm hole, montage with retaining spring, incl. 4 screws	ohne Abbildung no image

BARdolino

H-Profil H profile




NEW

- » Aluminium-H-Profil, eloxiert
- » für Wand-, Boden-, Deckeneinbau
- » mit integrierter Kabelführung
- » auch geeignet als Pendelleuchte und zur beidseitigen Bestückung mit LED-Streifen (Wärmemanagement beachten!)
- » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine absolut homogene Lichtlinie möglich

- » *Aluminium H-profile, anodized*
- » *for mounting in walls, floor and ceiling*
- » *incl. integrated cable duct*
- » *also useable as pendant light and for two-sided application of LED stripes (be aware of thermal management)*
- » *in combination with our frosted cover and the therefore suited LEDlight flex a homogenous light distribution can be achieved*


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399111	1m	30 x 18,4mm
62399112	2m*	
62399113	3m**	
62399115	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers




- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » *Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution*


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » *Cover clear for the protection of the LED stripe*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » *Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

 * Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs

BARdolino H-profil
Abdeckung opalweiß
Endkappe
BARdolino T profile
Cover frosted
End cap



LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10




Passendes Zubehör Suitable accessories

- » Befestigungsprofil, ebenfalls verwendbar zur Abdeckung von Einspeisung oder Touchdimmer etc.
- » Fixture profile, also usable to cover feed-in or touchdimmer etc.

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399321	1m	14,8 x 8mm
62399322	2m*	
62399323	3m**	
62399325	5m***	




Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62399110	2x Endkappe H-Profil, inkl. Schrauben 2x end cap H-profile, incl. screws



BARdolino H-Profil als Bodeneinbauleuchte mit opalweißer, begehbare Abdeckung
BARdolino H profile as floor luminaire with frosted, walkable cover

GARgano

Profil Profile




- » Aluminiumprofil, eloxiert
- » sehr flache Bauform
- » durch halbrunde Abdeckung ist das Profil kaum sichtbar und somit ideal zum Einbau in Möbel etc. geeignet
- » in Verbindung mit opalweißer Abdeckung und dem LEDlight flex 05 erhalten Sie eine homogene Lichtlinie

- » Aluminium profile, anodized
- » very flat design
- » due to the semicircle cover the aluminium profile is barely visible and therefore ideal for integration into furniture etc.
- » in combination with frosted white cover and the LEDlight flex 05 a homogenous light distribution can be achieved

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399901	1m	17,9 x 9,5mm
62399902	2m*	
62399903	3m**	
62399905	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers



- » Kunststoffabdeckung halbrund, opalweiß
- » für eine blendfreie bzw. homogene Lichtverteilung

- » Plastic cover semicircle, frosted
- » for a anti-glare or homogenous light distribution

- » Kunststoffabdeckung halbrund, natur

- » plastic cover semicircle, nature

- » Kunststoffabdeckung halbrund, glasklar

- » Plastic cover semicircle, crystal clear

- » Kunststoffabdeckung halbrund, 30°
- » zur effektvollen Bündelung des Lichts

- » Plastic cover semicircle
- » 30° lens, for an effective focus of the light

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397901	1m	20 x 10mm
62397902	2m*	
62397903	3m**	
62397905	5m***	

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62396901	1m	20 x 10mm
62396902	2m*	
62396903	3m**	
62396905	5m***	

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398901	1m	20 x 10mm
62398902	2m*	
62398903	3m**	
62398905	5m***	

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62389961	1m	20 x 11mm
62389962	2m*	
62389963	3m**	
62389965	5m***	

* Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs



GARgano Profil
Abdeckung glasklar
Endkappe transparent
GARgano Profile
Cover crystal clear
End cap clear




Passendes Zubehör *Suitable accessories*

Artikel-Nr. <i>Item no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	
62399912	2x Endkappe silber <i>2x end cap silver</i>	
62399922	2x Endkappe transparent <i>2x end cap clear</i>	
62399952	2x Endkappe transparent für 30°-Abdeckung <i>2x end cap for 30° lens cover</i>	
62399914	2x Halter, inkl. 4 Schrauben, Abmessungen: 34x13x5mm <i>2x mounting brackets, incl. 4 screws, dimensions: 34x13x5mm</i>	
62399918	1x Supermagnet-Halter inkl. Madenschrauben <i>1x supermagnet holder incl. locking screw</i>	
	! Supermagnet Sicherheitshinweis <i>Supermagnet security advice</i> http://www.barthelme.de/download/magnet.pdf	
62399920	1x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. Schrauben <i>1x 45° bracket for mounting in corner, transparent, incl. screws</i>	
62399935	2x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. 4 Dübel + 4 Schrauben <i>2x 45° brackets for mounting in corner, transparent, incl. 4 dowels + 4 screws</i>	
62399919	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben <i>1x profile connector, incl. locking screws</i>	
62399936	1x Profil-Eckverbinder 90° aus Metall inkl. 2 Madenschrauben <i>1x profile 90°-connector, incl. 2 locking screws</i>	
65400100	Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150cm Drahtseil 1mm mit M4 Gewinde, 2x Deckenhalter) <i>Suspension for ceiling installation</i> (2x 150cm wire cable 1mm with M4 thread, 2x suspension brackets)	

GARliano

Profil Profile




- » Aluminiumprofil, eloxiert,
- » durch geringe Bauhöhe bei wenig Platz einfach zu integrieren
- » in Kombination mit der 180° Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex auch zur Rundum-Ausleuchtung geeignet
- » auch in Kombination mit flacher Abdeckung

- » *Aluminium profile, anodized*
- » *due to slim design height easy to integrate where less space is available*
- » *in combination with the 180° cover and the therefore suited LEDlight flex an all-around illumination can be achieved*
- » *also in combination with the flat plastic cover*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398101	1m	19 x 10,2mm
62398102	2m*	
62398103	3m**	
62398105	5m***	



Kunststoffabdeckungen - plastic covers



- » Kunststoffabdeckung flach, klar
- » zum Schutz des LED-Streifens

- » *Plastic cover flat, clear*
- » *for the protection of the LED stripe*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398201	1m	15,6 x 3,8mm
62398202	2m*	
62398203	3m**	
62398205	5m***	



- » Kunststoffabdeckung hoch 180°, opalweiß
- » für eine rundum homogene Lichtverteilung

- » *Plastic cover high 180°, frosted*
- » *for a homogenous light distribution all around*

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398301	1m	19 x 15,6mm
62398302	2m*	
62398303	3m**	
62398305	5m***	



GARliano Profil
Abdeckung opalweiß hoch
Endkappe Aluminium
GARliano profile
Cover frosted high
End cap aluminium




Passendes Zubehör *Suitable accessories*

Artikel-Nr. <i>Item no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	
62398310	2x Endkappe flach, Aluminium, inkl. 4 Schrauben <i>2x end cap flat, aluminium, incl. 4 screws</i>	
62398311	2x Endkappe hoch, Aluminium, inkl. 4 Schrauben <i>2x end cap high, aluminium, incl. 4 screws</i>	
62399914	2x Halter, inkl. 4 Schrauben, Abmessungen: 34x13x5mm <i>2x mounting brackets, incl. 4 screws, dimensions: 34x13x5mm</i>	
62399918	1x Supermagnet-Halter inkl. Madenschrauben <i>1x supermagnet holder incl. locking screw</i>	
	! Supermagnet Sicherheitshinweis <i>Supermagnet security advice</i> http://www.barthelme.de/download/magnet.pdf	
62399920	1x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. Schrauben <i>1x 45° bracket for mounting in corner, transparent, incl. screws</i>	
62399935	2x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. 4 Dübel + 4 Schrauben <i>2x 45° brackets for mounting in corner, transparent, incl. 4 dowels + 4 screws</i>	
62399919	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben <i>1x profile connector, incl. locking screws</i>	
62399936	1x Profil-Eckverbinder 90° aus Metall inkl. 2 Madenschrauben <i>1x profile 90°-connector, incl. 2 locking screws</i>	
65400100	Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150cm Drahtseil 1mm mit M4 Gewinde, 2x Deckenhalter) <i>Suspension for ceiling installation</i> (2x 150cm wire cable 1mm with M4 thread, 2x suspension brackets)	

Walllight 2.0

Voutenprofil Cove light profile



RAL 9010





- » Design-Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung
- » ideal geeignet zur indirekten Beleuchtung ohne bauseits vorhandene Voute
- » in Aluminium eloxiert und reinweiß RAL 9010 pulverbeschichtet
- » weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage!

- » Design cove light profile with integrated cable duct
- » perfect for indirect lighting without an existing cove on site
- » in aluminium anodized or white RAL 9010 powder-coated
- » other RAL coatings on request!

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398401	1m	23,4 x 37,2mm
62398402	2m*	
62398403	3m**	
62398405	5m***	



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398411	1m	23,4 x 37,2mm
62398412	2m*	
62398413	3m**	
62398415	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers




- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

 * Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs

Walllight 2.0 Profil
Abdeckung klar
Endkappe Aluminium, eloxiert
Walllight 2.0 Profile
Cover clear
End cap aluminium, anodized

LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10




Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62399917	2x Endkappe (links/rechts) aus Aluminium, eloxiert, inkl. Schrauben 2x end cap (left/right), aluminium anodized, incl. screws	
62398410	2x Endkappe (links/rechts) aus Aluminium RAL 9010 inkl. Schrauben 2x end cap (left/right), aluminium RAL 9010, incl. screws	
62399914	2x Halter, inkl. 4 Schrauben, Abmessungen: 34x13x5mm 2x mounting brackets, incl. 4 screws, dimensions: 34x13x5mm	
62399916	2x Halter für Betonwände, inkl. 4 Schrauben und Dübel, Abmessungen: 34x13x5mm 2x mounting brackets for concrete walls, incl. 4 screws and anchor bolt, dimensions: 34x13x5mm	
62399918	1x Supermagnet-Halter inkl. Madenschrauben 1x supermagnet holder incl. locking screw	
	! Supermagnet Sicherheitshinweis Supermagnet security advice http://www.barthelme.de/download/magnet.pdf	
62399920	1x Eckhalter 45°-Befestigung in Ecken, transparent, inkl. Schrauben 1x 45° bracket for mounting in corner, transparent, incl. screws	
62399919	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben 1x profile connector, incl. locking screws	

Walllight 3.0

Wandeinbauprofil Wall mount profile




NEW

- » Wandeinbauprofil, Aluminium eloxiert
- » geeignet u.a. als Flurbeleuchtung oder Tafellicht
- » Wall mount profile, aluminium anodized
- » suitable for emergency light, ceiling flood light or board light


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62398421	1m	23 x 90mm
62398422	2m*	
62398423	3m**	
62398425	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers




- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	





- » Abdeckung opalweiß, begehrbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

 * Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs

Scala Uplight

Treppenstufenprofil Light step profile




- » Treppenstufenprofil, Aluminium eloxiert
- » Treppenkantenbeleuchtung
- » mit integrierter Kabelführung

- » Lightstep, aluminium anodized
- » illumination of steps upwards
- » with integrated cable duct

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397361	1m	56 x 24mm
62397362	2m*	
62397363	3m**	
62397365	5m***	



Kunststoffabdeckungen - plastic covers



- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung

- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens

- » Cover clear for the protection of the LED stripe

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	



- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh



- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	





Scala Uplight Profil
Abdeckung klar
Endkappe
Scala Uplight Profile
Cover clear
End cap



LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10

Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62397360	2x Endkappe für Scala Uplight, inkl. 6 Schrauben 2x end cap for Scala Uplight, incl. 6 screws
62397341	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 1m Black screw cover self-adhesive, length 1m
62397342	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 2m Black screw cover self-adhesive, length 2m
62397343	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 3m Black screw cover self-adhesive, length 3m
62397345	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 5m Black screw cover self-adhesive, length 6m
62397340	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 25m Black screw cover self-adhesive, length 25m





Scala Uplight mit opaler Abdeckung
Scala Uplight with frosted cover

Scala Uplight mit klarer Abdeckung
Scala Uplight with clear cover

Scala Downlight

Treppenstufenprofil Light step profile




NEW

- » Treppenstufenprofil, Aluminium eloxiert
- » blendfreie Treppenstufenbeleuchtung nach unten
- » mit integrierter Kabelführung

- » Lightstep, aluminium anodized
- » anti-glare illumination of steps downwards
- » with integrated cable duct



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397351	1m	54,2 x 25mm
62397352	2m*	
62397353	3m**	
62397355	5m***	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers





- » Abdeckung opalweiß für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
- » Cover frosted for a homogenous and anti glare light distribution


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399301	1m	14,8 x 8mm
62399302	2m*	
62399303	3m**	
62399305	5m***	



- » Abdeckung klar zum Schutz des LED-Streifens
- » Cover clear for the protection of the LED stripe


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399401	1m	14,8 x 8mm
62399402	2m*	
62399403	3m**	
62399405	5m***	




- » Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh 
- » Cover frosted, walkable break-proof/shock resistant

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399311	1m	14,8 x 8mm
62399312	2m*	
62399313	3m**	
62399315	5m***	

 * Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods | ** Speditionszuschlag Surcharge for transportation | *** Versandkosten gesondert anfragen Please inquire freight costs




Scala Downlight Profil
Abdeckung klar
Endkappe
Scala Downlight Profile
Cover clear
End cap



LED-Streifen ab Seite 10
LED stripes from page 10

Passendes Zubehör Suitable accessories


Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62397350	2x Endkappe für Scala Downlight, inkl. 6 Schrauben 2x end cap for Scala Downlight, incl. 6 screws
62397341	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 1m Black screw cover self-adhesive, length 1m
62397342	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 2m Black screw cover self-adhesive, length 2m
62397343	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 3m Black screw cover self-adhesive, length 3m
62397345	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 5m Black screw cover self-adhesive, length 6m
62397340	Selbstklebendes schwarzes Band für Schraubenabdeckung, Länge 25m Black screw cover self-adhesive, length 25m



Scala Downlight mit klarer Abdeckung
Scala Downlight with clear cover

LED Voutenleisten

Voutenleisten Cove lighting




NEW

- » Nahtlose Integration von Einbauprofilen als Vouten-, Wand- und Deckenbeleuchtung
- » keine aufwendigen und mächtigen Aufkantungen oder Aufbauten
- » einfache und zeitsparende Integration beim Einbau in Nassputz, Gipskarton etc.
- » horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit
- » Zinkblech: 0,6mm






- » Seamless integration of recessed profiles as cove, wall and ceiling lighting
- » no bulky and large upstand or superstructure
- » easy and time saving integration when mounting into wet plaster, drywall etc.
- » horizontal and vertical application
- » zinc sheet: 0,6mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Abmessung Dimension
62389302	Deckensegel für den Trockenbau, unschlagbar schlanke Optik Profile zinc sheet for drywall integration, very flat visual effect	15 x 66 x 2.000mm
	<p>Einbauvariante</p>	
62389312	Deckenanschlussprofil 20 für den Trockenbau, für einen Wandabstand von 20mm Profile zinc sheet for drywall integration, for wall clearance of 20mm	15 x 49 x 2.000mm
62389313	Deckenanschlussprofil 80 für den Trockenbau, für einen Wandabstand von 80mm Profile zinc sheet for drywall integration, for wall clearance of 80mm	15 x 126 x 2.000mm

Passendes Zubehör Suitable accessories




Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62389300	Magnetisches Klebeband zum einfachen Anbringen und Ausrichten von LED-Streifen, 0,6 x 10 x 1000mm Magnetic double tape for an easy mounting and adjusting of LED stripes, 0,6 x 10 x 1000mm



Leuchtenprofil

rechteckig rectangular




- » Aluminium-Leuchtenprofil eloxiert
- » als Pendel-, Wand- oder Spiegelleuchte geeignet

- » Aluminium luminaire profile anodized
- » ideal as suspended, wall- or mirror lamp

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397601	1m	40 x 44mm
62397602	2m*	

Kunststoffabdeckungen - plastic covers



- » Kunststoffabdeckung flach, opalweiß
- » für eine gleichmäßige Lichtverteilung

- » Plastic cover flat, frosted
- » for uniform lighting


Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397701	1m	35 x 8,2mm
62397702	2m*	



- » Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß
- » für eine gleichmäßige Lichtverteilung, auch seitlich

- » Plastic cover high, frosted
- » for uniform light distribution, also sidewise

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397801	1m	40 x 31,5mm
62397802	2m*	



- » Aluminiumabdeckung hoch
- » um Vorschaltgeräte dahinter zu verbergen

- » Aluminium cover high
- » to hide drivers in the profile

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397600	1m	40 x 31,5mm

* Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods

Leuchtenprofil rechteckig
Abdeckung opalweiß flach
Endkappe Kunststoff
*luminaire profile rectangular
Cover frosted flat
End cap plastic*





Passendes Zubehör *Suitable accessories*

Artikel-Nr. <i>Item no.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	
62397610	Endkappe flach, Kunststoff, für flache Abdeckung <i>End cap flat, plastic, for flat cover</i>	
62397611	Endkappe hoch, Kunststoff, für hohe Abdeckung <i>End cap high, plastic, for high cover</i>	
62397614	Aluminiumträger für LED Streifen 1m (36,5 x 2 x 1.000mm) <i>Aluminium carrier for LED stripes 1m, (36,5 x 2 x 1.000mm)</i>	
62397615	Aluminiumträger für LED Streifen 2m*, (36,5 x 2 x 2.000mm) <i>Aluminium carrier for LED stripes 2m*, (36,5 x 2 x 2.000mm)</i>	
62397616	Montageprofil 1m (34,5 x 1 x 1.000mm) <i>Mounting profile 1m (34,5 x 1 x 1.000mm)</i>	
62397617	Montageprofil 2m* (34,5 x 1 x 2.000mm) <i>Mounting profile 2m* (34,5 x 1 x 2.000mm)</i>	
62397612	Schnell-Befestigung für einfache Seilsystem-Montage auf der Rückseite <i>Quick attachment for rear mounting cord system</i>	
62397613	Seilabhängung mit Deckenbefestiger, Stahlseil 2.000mm <i>Rope suspension with ceiling attachment, steel cable 2.000mm</i>	

Leuchtenprofil

halbrund semicircular



- » Aluminium-Leuchtenprofil
- » zur Aufnahme des Kühl- und Kunststoffprofils

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399701	1m	42,3 x 27mm
62399702	2m*	

- » Aluminium luminaire profile
- » to hold the cooling profile and cover

Kunststoffabdeckungen - plastic covers




- » Halbrundabdeckung opalweiß
- » UV-beständige Abdeckung aus PMMA

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399721	1m	47,7 x 34,4mm
62399722	2m*	

- » Semicircular cover frosted
- » ultraviolet resistant cover

Montageprofil - mounting profile




- » Montageprofil für LED-Streifen
- » für eine optimale Wärmeableitung

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399711	1m	17,3 x 2,2mm
62399712	2m*	

- » Mounting profile for LED stripes
- » for a perfect heat transmission

Komplettprofil - complete profile




- » Aluminium-Leuchtenprofil komplett
- » inkl. Kühlprofil, Halbrundabdeckung opalweiß und 2 Endkappen

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399801	1m	47,7 x 58mm
62399802	2m*	

- » Aluminium profile complete luminaire
- » incl. cooling profile, semicircular cover frosted and two end caps

1:2




Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62399700	Endkappe, Kunststoff, alufarben End cap, plastic, aluminium coloured

Leuchtenprofil

halbrund semicircular



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397101	1m	35 x 20mm
62397102	2m*	

- » Aluminiumprofil eloxiert
- » geeignet zur Kühlung von leistungsstarken LED-Streifen sowie Power LEDs

- » Aluminium profile, anodized
- » perfect heat transmission for powerful LED stripes and Power LEDs

Kunststoffabdeckungen - plastic covers

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397201	1m	26,5 x 13,1mm
62397202	2m*	

- » Kunststoffabdeckung klar
- » zum Schutz des LED-Streifens


- » Plastic cover clear
- » for the protection of the LED stripe



Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62397301	1m	26,5 x 13,1mm
62397302	2m*	

- » Kunststoffabdeckung opal
- » für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- » zum Schutz des LED-Streifens

- » Plastic cover frosted
- » for a uniform light distribution
- » for the protection of the LED stripe



Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62397100	2 x Endkappe aus Metall, inkl. 4 Schrauben 2 x end cap metal, incl. 4 screws


62398400	2 x Endkappe aus Metall, mit Kabeldurchführung, inkl. 4 Schrauben 2 x end cap metal with cable lead-through, incl. 4 screws
----------	--



* Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods

Leuchtenprofil

PMMA Rohr PMMA tube



- » PMMA Rohr für LED Streifen
 - » UV-beständiges Kunststoffrohr, milchig/opal für eine homogene Ausleuchtung
 - » mit Nut zur Aufnahme des Aluminiumträgers
- » PMMA tube for LED stripes
 » milky/frosted for homogenous illumination
 » with integrated groove to intake the aluminium carrier

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399940	1m	
62399942	2m*	Ø38mm
62399944	3m**	

- » Aluminiumträger für PMMA-Rohr
 - » zum Aufkleben des LED Streifens
- » Aluminium carrier
 » to fix the LED stripes

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Abmessung Dimension
62399941	1m	20 x 2mm
62399943	2m*	
62399948	3m**	

Passendes Zubehör Suitable accessories

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62399945	Endkappe für PMMA Röhre, milchig/opal End cap for PMMA tube, milky/frosted
62399946	Klemmschellen Halter, grau Clamp holder, grey


* Sperrgutzuschlag Surcharge for bulky goods

Touch-Dimmer


NEW



Anschlusskizze 62399611
Connection drawing 62399611



Anschlusskizze 62399610
Connection drawing 62399610



Für Aluminium- oder PMMA-Profile
Einfaches Dimmen direkt am Profil ohne zusätzlichen externen Dimmer
For aluminium or PMMA profiles
Easy dimming directly at the profile without any external additional dimmer

- » elegante, unsichtbare Integration in allen Barthelme-Profilen (außer GARgano)
- » An / Aus und 10-100% dimmbar durch Berührung
- » max. Leistung: 96W
- » Betriebsspannung: 12-24V DC, Ausgangsstrom: 4A
- » Abmessung: 60 x 10mm
- » invisible, full integration into all Barthelme profiles (except GARgano)
- » on / off and 10-100% dimming by touch
- » max. power: 96W
- » operating voltage: 12-24V DC, output current: 4A
- » dimensions: 60 x 10mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62399611	Touch-Dimmer für Aluminiumprofil, Dimmfunktion über komplettes Profil <i>Touch dimmer for aluminium profile, dimmable all over the profile</i>
62399610	Touch-Dimmer für Kunststoffabdeckungen (z.B. PMMA), Dimmfunktion auf Sensor (blaue LED) <i>Touch dimmer for plastic covers (e.g. PMMA), dimmable on sensor (blue LED)</i>

