

PURETECH

PVO200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442373

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	50 mm
Alésage - Ø	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.366 kg
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○