



Ultimaker 2+ Connect

Scheda dati del prodotto

Inizia a stampare in 3D con il metodo Ultimaker

Dotata di funzionalità di rete e di un nuovo touch screen, Ultimaker 2+ Connect è il primo passo affidabile nel mondo della stampa 3D, semplice e da remoto. Per iniziare è sufficiente aprire la scatola e collegare i tre componenti. La velocità di configurazione rende agevole persino l'installazione di più stampanti 3D.

Alta produttività. Manutenzione ridotta

Sono migliaia i progettisti e i formatori che amano la tecnologia Ultimaker perché garantisce continuità di funzionamento, giorno e notte, anno dopo anno. Dal 2015, le stampanti della generazione precedente hanno prodotto oltre 6 milioni di stampe. Ultimaker 2+ Connect eredita le stesse caratteristiche in termini di affidabilità e continuità di uso.

Caratteristiche principali

- ✓ **Connettività di rete:** stampa da remoto nel cloud con maggiore sicurezza tramite Wi-Fi o Ethernet
- ✓ **Configurazione semplice:** installa la stampante in pochi minuti e sfrutta l'ergonomia migliorata e il livellamento assistito del piano
- ✓ **Componenti di ultima generazione:** una piattaforma di stampa più rigida e profili dei materiali testati rigorosamente assicurano una stampa affidabile
- ✓ **Touch screen:** per ogni azione, il touch screen a colori da 2,4" fornisce controllo intuitivo e assistenza
- ✓ **Semplicità di manutenzione:** il design pulito e aggiornato consente di eseguire la manutenzione in circa 20 minuti al mese
- ✓ **Ampia scelta di materiali:** grazie al nostro sistema di filamenti aperto, puoi trovare sempre il materiale giusto
- ✓ **Maggiore sicurezza:** Ultimaker 2+ Connect Air Manager rimuove fino al 95% di particelle ultrasottili e protegge gli utenti dalle parti calde (venduto a parte)

Perché scegliere Ultimaker



Stampanti 3D che funzionano in modo semplice

Le nostre pluripremiate stampanti 3D sono robuste, affidabili e facili da usare. Forniscono costantemente parti di qualità. Progettate e testate per il funzionamento continuo, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, consentono di ottenere i risultati di cui hai bisogno in modo più rapido e semplice.



Software pronto per l'Industria 4.0

Scelto da milioni di utenti in 14 lingue, Ultimaker Cura si integra con qualsiasi flusso di lavoro tramite i plugin di Ultimaker Marketplace. Estendi la produzione e la distribuzione digitale con Ultimaker Digital Factory.



Scelta dei materiali come mai prima d'ora

Ultimaker offre la più ampia scelta di materiali sul mercato. Con un sistema aperto di filamenti, puoi sempre trovare le giuste proprietà del materiale per la tua applicazione, dalla resistenza al calore, agli agenti chimici o all'usura alla flessibilità.




Supporto dedicato per il tuo successo

In qualunque posto del mondo ti trovi, il supporto di Ultimaker è vicino a te. La nostra rete globale di partner di servizi offre installazione, formazione e manutenzione professionali nella tua lingua e secondo il tuo fuso orario.

Specifiche relative a Ultimaker 2+ Connect

Proprietà di stampa e della stampante	Tecnologia	Fabbricazione a Fusione di Filamento (FFF)	
	Testina di stampa	Singola estrusione con ugelli intercambiabili	
	Volume di stampa (XYZ)	223 x 220 x 205 mm (8,7 x 8,6 x 8 pollici)	
	Risoluzione layer	Ugello 0,25 mm: 150 - 60 micron Ugello 0,4 mm: 200 - 20 micron Ugello 0,6 mm: 400 - 20 micron Ugello 0,8 mm: 600 - 20 micron	
	Risoluzione XYZ	12,5, 12,5, 5 micron	
	Velocità di stampa	< 24 mm ³ /s	
	Piano di stampa	Piano di stampa in vetro riscaldato (20 - 110 °C)	
	Diametro ugello	0,4 mm (incluso) 0,25; 0,6; 0,8 mm (venduti a parte)	
	Rumori di esercizio	< 50 dBA	
	Ingresso alimentazione	100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz	
	Uscita alimentazione	221 W	
	Connettività	Wi-Fi, Ethernet, USB	
	Dimensioni fisiche	Dimensioni assemblata	342 x 460 x 580 mm (13,5 x 18,1 x 22,8 pollici)
		Peso netto	10,3 kg (22,7 libbre)
Software	Software fornito	Ultimaker Cura, software di preparazione della stampa Ultimaker Digital Factory, la nostra soluzione di gestione delle stampanti basata su cloud	
	Sicurezza	Crittografia dei dati in transito e non. Autenticazione a due fattori	
	SO supportati	MacOS, Windows e Linux	
Garanzia	Durata della garanzia	12 mesi	

Prodotti compatibili




Air Manager

Il filtro EPA rimuove fino al 95% di UFP e chiude completamente la stampante




Pacchetto di ugelli

Ugelli da 0,25; 0,4; 0,6; e 0,8 mm per garantire velocità o dettagli precisi



Fogli di adesione

Per l'adesione efficace del piano di stampa (contiene 25 fogli)



Ultimaker Essentials

Registrazione software che offre stabilità e controllo per le organizzazioni

Materiali compatibili

Sblocca una vasta gamma di applicazioni con i materiali Ultimaker o usa qualsiasi filamento da 2,85 mm disponibile sul mercato.

Facile da stampare e qualità visiva

- Ultimaker PLA
- Ultimaker Tough PLA

Resistenza meccanica

- Ultimaker ABS
- Ultimaker PC
- Ultimaker CPE

Resistenza all'usura

- Ultimaker Nylon
- Ultimaker PP

Resistenza al calore

- Ultimaker CPE+

Flessibilità

- Ultimaker TPU 95A