


RTM 032 S

Codice articolo: T0050100999



Benefits

- › La più ampia gamma di geometrie e dimensioni: Copre tutte le applicazioni standard. Un solo utensile soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura.
- › Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- › Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- › Design punta-impugnatura brevettato: L'única punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- › Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.

**Technical Data**

Forma della punta	Forma a scalpello
Tipo di punta	HM
Larghezza in mm	3.2
Larghezza in pollici	0.126
Spessore in mm	0.9
Spessore in pollici	0.035
Lunghezza mm	17.5
Lunghezza pollici	0.689
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1