


KT

Supporti passacavo piccoli



1

Descrizione

I supporti passacavo KT piccoli sono utilizzabili con i seguenti listelli:

- KEL(-ER) | Pag. 6 - 18
- KEL-FG | Pag. 20 - 21
- KEL-FL | Pag. 36
- KVT | Pag. 22 - 28

I supporti passacavo KT piccoli gestiscono diametro del cavo compreso tra i 2 e i 17 mm.

Montaggio

Quando l'insero KT viene inserito nel listello assicurarsi che il lato liscio sia rivolto verso il centro del listello portacavi o della flangia.

■ Caratteristiche KT grigi








Materiale Elastomero
Infiammabilità UL94-Vo, autoestinguente
Temperatura - 40°C...+ 90°C (statica)
Proprietà Senza alogeni, senza siliconi

■ Caratteristiche KT neri

Materiale Elastomero
Infiammabilità UL94-HB
Temperatura - 30°C...+ 90°C (statica)
Proprietà Maggiore resistenza agli agenti chimici, UV-stabilizzato

Accessori

ST inserti | Pag. 35





| Dimensioni | | Tipo | Codice grigio | Codice nero | Diametro cavo | Pz |
|------------|---|----------|---|-------------|-----------------------|----|
| BTK |  | BTK | □ 41251 | ■ 41351 | Tappo cieco | 10 |
| KT |  | KT 2 | □ 39934 | ■ 41302 | 2 - 3 mm | 10 |
| | | KT 3 | □ 41203 | ■ 41303 | 3 - 4 mm | 10 |
| | | KT 4 | □ 41204 | ■ 41304 | 4 - 5 mm | 10 |
| | | KT 5 | □ 41205 | ■ 41305 | 5 - 6 mm | 10 |
| | | KT 6 | □ 41206 | ■ 41306 | 6 - 7 mm | 10 |
| | | KT 7 | □ 41207 | ■ 41307 | 7 - 8 mm | 10 |
| | | KT 8 | □ 41208 | ■ 41308 | 8 - 9 mm | 10 |
| | | KT 9 | □ 41209 | ■ 41309 | 9 - 10 mm | 10 |
| | | KT 10 | □ 41210 | ■ 41310 | 10 - 11 mm | 10 |
| | | KT 11 | □ 41211 | ■ 41311 | 11 - 12 mm | 10 |
| | | KT 12 | □ 41212 | ■ 41312 | 12 - 13 mm | 10 |
| | | KT 13 | □ 41213 | ■ 41313 | 13 - 14 mm | 10 |
| | | KT 14 | □ 41214 | ■ 41314 | 14 - 15 mm | 10 |
| | | KT 15 | □ 41215 | ■ 41315 | 15 - 16 mm | 10 |
| | | KTs 16 | □ 39901 | ■ 39912 | 16 mm | 10 |
| | | KTs 17 | □ 39900 | ■ 39913 | 17 mm | 10 |
| | | KT oval |  | KT oval | □ 39930 | - |
| KT S1 |  | KT S1 | □ 39931 | - | | 10 |
| KT tele |  | KT tele | □ 39929 | - | Cavo telefonico | 10 |
| KT tele1 |  | KT tele1 | □ 41257 | - | Cavo dati RJ12 | 10 |
| KT tele2 |  | KT tele2 | □ 41258 | - | Cavo dati RJ10 / RJ45 | 10 |

* Valido solo per i prodotti grigi

KT

Supporti passacavo piccoli



| Tipo | Codice grigio | Codice nero | Diametro cavo | Pz | Dimensioni |
|------------|--------------------------------|---|---------------|----|---|
| KT 2 2 | <input type="checkbox"/> 39935 | <input checked="" type="checkbox"/> 39936 | 2× Ø 2 mm | 10 |  KT 2 x |
| KT 2 3 | <input type="checkbox"/> 39939 | <input checked="" type="checkbox"/> 39940 | 2× Ø 3 mm | 10 | |
| KT 2 4 | <input type="checkbox"/> 39906 | <input checked="" type="checkbox"/> 39907 | 2× Ø 4 mm | 10 | |
| KT 2 5 | <input type="checkbox"/> 41200 | <input checked="" type="checkbox"/> 39904 | 2× Ø 5 mm | 10 | |
| KT 2 6 | <input type="checkbox"/> 41201 | <input checked="" type="checkbox"/> 39905 | 2× Ø 6 mm | 10 | |
| KT 2 7 | <input type="checkbox"/> 41202 | <input checked="" type="checkbox"/> 39916 | 2× Ø 7 mm | 10 | |
| KT 2 8 | <input type="checkbox"/> 39917 | <input checked="" type="checkbox"/> 39918 | 2× Ø 8 mm | 10 | |
| | | | | | |
| KT 4 2 | <input type="checkbox"/> 39937 | <input checked="" type="checkbox"/> 39938 | 4× Ø 2 mm | 10 |  KT 4 x |
| KT 4 3 | <input type="checkbox"/> 39914 | <input checked="" type="checkbox"/> 39915 | 4× Ø 3 mm | 10 | |
| KT 4 4 | <input type="checkbox"/> 39909 | <input checked="" type="checkbox"/> 39911 | 4× Ø 4 mm | 10 | |
| KT 4 5 | <input type="checkbox"/> 39908 | <input checked="" type="checkbox"/> 39910 | 4× Ø 5 mm | 10 | |
| KT 4 6 | <input type="checkbox"/> 39932 | <input checked="" type="checkbox"/> 39933 | 4× Ø 6 mm | 10 | |
| | | | | | |
| KT-ASI | <input type="checkbox"/> 39902 | <input checked="" type="checkbox"/> 39903 | 1 cavo ASI | 10 |  KT ASI2 rl |
| KT-ASI2 rl | <input type="checkbox"/> 39922 | <input checked="" type="checkbox"/> 39924 | 2 cavo ASI | 10 | |
| KT-ASI2 ll | <input type="checkbox"/> 39921 | <input checked="" type="checkbox"/> 39923 | 2 cavo ASI | 10 | |
| | | | | |  KT ASI2 ll |

* Valido solo per i prodotti grigi

Descrizione

I supporti passacavo KT piccoli sono utilizzabili con i seguenti listelli:

- KEL(-ER) | Pag. 6 - 18
- KEL-FG | Pag. 20 - 21
- KEL-FL | Pag. 36
- KVT | Pag. 22 - 28

I supporti passacavo KT piccoli gestiscono diametro del cavo compreso tra i 2 e i 17 mm.

Montaggio

Quando l'insero KT viene inserito nel listello assicurarsi che il lato liscio sia rivolto verso il centro del listello portacavi o della flangia.

Caratteristiche KT grigi

Materiale Elastomero
 Infiammabilità UL94-Vo, autoestinguente
 Temperatura - 40°C...+ 90°C (statica)
 Proprietà Senza alogeni, senza siliconi

Caratteristiche KT neri

Materiale Elastomero
 Infiammabilità UL94-HB
 Temperatura - 30°C...+ 90°C (statica)
 Proprietà Maggiore resistenza agli agenti chimici, UV-stabilizzato

Accessori

ST inserti | Pag. 35