


DYMO**Rhino[®] 5200**

Industrial Labelling Tool



Få professionelle resultater med Rhino 5200

– udviklet specielt til montørarbejde under selv de mest krævende arbejdsforhold.

Rhino 5200

- 1** DYMO[®]'s unikke "genvejstaster" tilpasser skriftstørrelse, tegnafstand og formatering automatisk på etiketter til ledninger og kabler, klemmerækker, el- og koblingspaneler, 110-klemmerækker, med lodret tekst og faste længder.
- 2** Bibliotek med forprogrammerede symboler > 100 tekniske symboler, tegnsætningstegn, valutasymboler og brøker lige ved hånden.
- 3** Kan gemme mere end 100 brugeroprettede etiketter til udskrivning direkte på arbejdsstedet.
- 4** Beskeder på displayet, så du undgår fejl og spild af etiketter.
- 5** Stort display med 2 tekstlinjer – bagbelyst display til brug under dårlige lysforhold.
- 6** Slukker automatisk for maksimal batteribesparelse.
- 7** Udskriver på Rhino-etiketter i industrikvalitet fra 6 til 19 mm brede.
- 8** Udskriver Code39- og Code128-stregkoder på 19 mm etiketter.
- 9** Gummikant beskytter etiketprinterens mod skader, hvis den tabes, eller under vanskelige arbejdsforhold.



- Datakommunikation
- EI-installation
- Installationsvedligeholdelse
- Professionel AV
- Alarmsystemer

Anvendelsesområder



Plane overflader Buede overflader Kabler

Flexibel nylon 12mm • 19mm

Artikelnr.	Beskrivelse	Længde
S0718100	Hvid elastisk nylon tape 12 mm	3,5m
S0718120	Hvid elastisk nylon tape 19 mm	3,5m
S0718080	Gul elastisk nylon tape 12 mm	3,5m
S0718090	Gul elastisk nylon tape 19 mm	3,5m

Permanent polyester 9mm • 12mm • 19mm

Artikelnr.	Beskrivelse	Længde
S0718240	Hvid permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718210	Hvid permanent polyestertape 12 mm	5,5m
S0718220	Hvid permanent polyestertape 19 mm	5,5m
S0718160	Klar permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718170	Metalliseret permanent polyestertape 9 mm	5,5m
S0718180	Metalliseret permanent polyestertape 12 mm	5,5m
S0718200	Metalliseret permanent polyestertape 19 mm	5,5m

Vinyl 9mm • 12mm • 19mm

Artikelnr.	Beskrivelse	Længde
S0718580	Hvid vinyl 9 mm	5,5m
S0718600	Hvid vinyl 12 mm	5,5m
S0718620	Hvid vinyl 19 mm	5,5m
S0718440	Gul vinyl 9 mm	5,5m
S0718450	Gul vinyl 12 mm	5,5m
S0718470	Gul vinyl 19 mm	5,5m
S0718480	Orange vinyl 9 mm	5,5m
S0718490	Orange vinyl 12 mm	5,5m
S0718500	Orange vinyl 19 mm	5,5m
S0718510	Rød vinyl 9 mm	5,5m
S0718520	Rød vinyl 12 mm	5,5m
S0718530	Rød vinyl 19 mm	5,5m
S0718550	Grøn vinyl 9 mm	5,5m
S0718560	Grøn vinyl 12 mm	5,5m
S0718570	Grøn vinyl 19 mm	5,5m

Krympeflex 6mm • 9mm • 12mm • 19mm

Artikelnr.	Beskrivelse	Kabeldiameter	Længde
S0718260	Hvid krympeflex 6 mm	Min, 1,18mm Maks, 2,33mm	1,5m
S0718280	Hvid krympeflex 9 mm	Min, 1,73mm Maks, 3,73mm	1,5m
S0718300	Hvid krympeflex 12 mm	Min, 2,97mm Maks, 5,13mm	1,5m
S0718330	Hvid krympeflex 19 mm	Min, 4,64mm Maks, 8,70mm	1,5m
S0718270	Gul krympeflex 6 mm	Min, 1,18mm Maks, 2,33mm	1,5m
S0718290	Gul krympeflex 9 mm	Min, 1,73mm Maks, 3,73mm	1,5m
S0718310	Gul krympeflex 12 mm	Min, 2,97mm Maks, 5,13mm	1,5m
S0718340	Gul krympeflex 19 mm	Min, 4,64mm Maks, 8,70mm	1,5m

Ikke-klæbende etiketter 6mm • 9mm • 12mm • 19mm

Artikelnr.	Beskrivelse	Længde
S0718350	Hvid ikke-klæbende etiket 6 mm	5,5m
S0718360	Hvid ikke-klæbende etiket 9 mm	5,5m
S0718380	Hvid ikke-klæbende etiket 12 mm	5,5m
S0718390	Hvid ikke-klæbende etiket 19 mm	5,5m
S0718400	Gul ikke-klæbende etiket 6 mm	5,5m
S0718410	Gul ikke-klæbende etiket 9 mm	5,5m
S0718420	Gul ikke-klæbende etiket 12 mm	5,5m
S0718430	Gul ikke-klæbende etiket 19 mm	5,5m

Tape farver



Etiketter, der sidder fast og bliver siddende

Rhino tape er lette at bruge og super stærke. Etiketternes suveræne klæbeevne i industrikvalitet giver den lange holdbarhed og læsbarhed, du har brug for – til en lang række forskellige formål. Rhino tape er udviklet udelukkende til Rhino etiketmaskiner, så de opfylder kravene til stærk vedhæftning på mange forskellige overflader (flade, buede, strukturerede og kraftigt strukturerede).

- Klæbeevnen i industrikvalitet sikrer, at disse etiketter sidder fast og bliver siddende – selv under de vanskeligste driftsforhold.
- Printteknologi med termisk overførsel - udskriver etiketter, som er holdbare, tværefaste og modstandsdygtige over for kemikalier, opløsningsmidler, varme, UV-stråler mm.

Anvendelsesområder

Flexibel nylon

Ledninger, kabler, buede og kraftigt strukturerede overflader



Slip-let todelt bagside

Permanent polyester

Plane overflader som fx paneler, strukturerede og ru overflader - også udendørs

Vinyl

Plane eller buede overflader - også udendørs

Krympeflex

Ledninger og kabler - lige til at skubbe på, og falder ikke af

Ikke-klæbende etiketter

Til indsætning og andre formål, hvor der ikke er brug for vedhæftning

Rhino 5200 BASISSÆT (1 KASSE)	Rhino 5200 KUFFERTSÆT
S0841480	S0841420
EAN: 3501170841488	EAN: 3501170841426
Indeholder: Rhino 5200 etiketmaskine Brugervejledning på cd-rom Quick Reference Guide 19 mm hvid flexibel nylon tape	Kuffertsættet indeholder: Rhino 5200 etiketmaskine Brugervejledning på cd-rom Quick Reference Guide 19 mm hvid flexibel nylon tape 12 mm hvid flexibel nylon tape Genopladeligt lithium-ion-batterisæt Netadapter

Få mere at vide eller find nærmeste forhandler på www.dymo.com, eller ring til os på (+45) 35 25 65 08

Newell Rubbermaid
Stamholmen 157
DK-2650 Hvidovre

Newell Rubbermaid
Brands That Matter