



bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	64	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu <sup>(a)</sup>		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,385 0,390
<b>Parametry směrových světelných zdrojů:</b>				
Maximální svítivost (cd)		23 000	Úhel poloviční osové svítivosti ve stupních nebo rozsah úhlů poloviční osové svítivosti, které lze nastavit	17
<b>Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:</b>				
Hodnota indexu podání barev R9		98	Činitel funkční spolehlivosti	0,95
Činitel stárnutí		1,00		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

