

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

	Näitaja	Näitaja või väärtus ja täp- sus	Seade
1.	Tarnija nimi või kaubamärk.	WORTMANN/Terra	
	Tarnija aadress.	Abt. Monitor, Bredenhop 20, 32609 Hüllhorst Hüll- horst Minden-Lübbecke, DE	
2.	Mudelitähis	LCD/LED 2256W	
3.	Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	D	
4.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	12,5	W
5.	Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul	Ei kohaldata	
6.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, kui seda rakendatakse	Ei kohaldata	W
7.	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, kui see on asjakohane	0,3	W
8.	Energiatarbimine ooteseisundis, kui see on asjakohane	0,3	W
9.	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, kui see on asjakohane	Ei kohaldata	W
10.	Kuvari liik	Arvutikuvar	
11.	Suuruste suhe	16 : 9	
12.	Ekraani eraldusteravus	1 920 x 1 080	pixels
13.	Ekraani diagonaal	54,6	cm
14.	Ekraani diagonaal	22	tollid
15.	Ekraani nähtava osa pindala	12,8	dm <sup>2</sup>
16.	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LCD	
17.	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	Ei	
18.	Häältuvastuse andur	Ei	
19.	Kohalolekuandur	Ei	
20.	Kujutise (vaikimisi) värskendussagedus	60	Hz
21.	Tark- ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates)	-	Aastat
22.	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates)	-	Aastat
23.	Minimaalne garanteeritud tootetugi	-	Aastat
	Tarnija pakutava üldgarantii miinimumkestus	-	Aastat
24.	Toiteallika liik	Sisemine	

25.	Välisüsteem (mittestandardne ja lisatud tootekarpi)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Sisendpinge	-	V
	<i>iii</i>	Väljundpinge	-	V
26.	Standardne välisüsteem (või sobiv välisüsteem, kui see ei ole lisatud tootekarpi)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Nõutav väljundpinge	-	V
	<i>iii</i>	Nõutav (minimaalne) voolutugevus	-	A
	<i>iv</i>	Nõutav voolusagedus	-	Hz