CHIEFTEC

NEW A-135 SERIE

APS-1.000CB // MODULAR // 1.000WATT

Produkt:	Computernetzteil
Formfaktor:	PSII
Farbe:	schwarz

Progressives Kabelmanagement kombiniert mit der erwünschten 80 PLUS Bronze Zertifizierung zeichnet die A-135 Serie aus und macht sie zu einer high end Komposition. Selbstverständlich unterstützen die hochwertigen Komponenten jetzt schon die kommende Generation der Intel Prozessoren mit einer Last von >0.05A. Die Kühlung übernimmt ein hochwertiger, temperaturgeregelter 140mm große Lüfter.

Zertifikate: 80 PLUS BRONZE, 2013 ErP, NVIDIA SLI, ATI CROSSFIRE X TECHNOLOGY

Technische Daten

Spezifikation:	ATX 12V 2.3
Wirkungsgrad:	> 85%
Abmessungen (TxBxH):	155 mm x 150 mm x 87 mm
PFC:	Active PFC (0,9)
Lüfter:	140mm silent fan

Anschlüsse

24PIN	8PIN EPS (4+4)	8PIN EPS	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	1	1	9	3	1	6	0

DC Output / AC Input

AC INPUT: 100 - 240V / 15A FREQUENCY: 50 - 60 HZ MAX. LOAD: 1.000W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	23A	23A	42A	42A	N/A	N/A	>0,9	0,5A/6W	3A/15W
	140W		996W		N/A				

Sicherheit:	UVP; OVP; SCP; OPP; OCP; OTP; AFC;

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

Arena Electronic GmbH
Halskestraße 22 -26
DE-40880 Ratingen

www.chieftec.eu

Tel. +49 2102 56 0 77 - 0
Fax. +49 2102 56 0 77 – 99
Email: info@chieftec.eu