## Lucchetti tradizionali in nylon

**Con una serie di dimensioni di arco, materiali e colori diversi!**

- Fornito di serie con arco in acciaio temperato per una maggiore protezione o con arco in nylon per escludere il passaggio di corrente elettrica tra l'arco e la chiave
- Arco in alluminio disponibile su richiesta per una notevole riduzione di peso
- Disponibile in 10 colori diversi
- Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell'arco)
- Possibilità di incisione laser*

**I lucchetti sono forniti con chiavi diverse. Una chiave in dotazione con ogni lucchetto. Possibilità di personalizzazione delle chiavi. Fornito con etichette per lucchetti in inglese/francese per standard e nylon, inglese/francese e inglese/spagnolo per versione corpo lungo.**

## Lucchetti tradizionali in nylon con arco in acciaio temperato

Consultare la scheda tecnica LOTO-8 su bradyeurope.com/tds



| Codice | Colore | Altezza archetto (mm) | Spessore archetto (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Larghezza archetto (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051347 | Arancione | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 813638 | Bianco | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 051344 | Blu | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 051346 | Giallo | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 814113 | Grigio | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 813636 | Marrone | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 051353 | Nero | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 051339 | Rosso | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 051345 | Verde | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |
| 813637 | Viola | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 |

*Possibilità di incisione laser: Incisione su fronte e retro

## Lucchetti tradizionali in nylon con arco in nylon

Consultare la scheda tecnica LOTO-6 su bradyeurope.com/tds



| Codice | Colore | Altezza archetto (mm) | Spessore archetto (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Larghezza archetto (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813598 | Arancione | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813641 | Bianco | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813593 | Blu | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813596 | Giallo | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 814154 | Grigio | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813639 | Marrone | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813595 | Nero | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813594** | Rosso | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813597 | Verde | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| 813640 | Viola | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 |

*Possibilità di incisione laser: Incisione su fronte e retro

**Questo prodotto è conforme alla direttiva ATEX.

## Lucchetti a corpo lungo tradizionali in nylon con arco in acciaio temperato



| Codice | Colore | Altezza archetto (mm) | Spessore archetto (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Larghezza archetto (mm) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834467 | Arancione | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |
| 834462 | Blu | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |
| 834465 | Giallo | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |
| 834463 | Nero | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |
| 834464 | Rosso | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |
| 834466 | Verde | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 |

Versione corpo lungo: disponibile su richiesta in viola, marrone, grigio e bianco per grandi quantitativi.
*Possibilità di incisione laser: Incisione su fronte, retro e laterale