tehalit.LF speedway
Kanalprofile 10 x 10 bis 15 x 15, PVC, Formteile

- Vorgestanzte Bodenlochung im Abstand von 125 mm

Lieferlänge: 2000 mm
Sonderlängen bis max. 6000 mm auf Anfrage

Lieferform: Komplettkanal mit Unter- und Oberteil

Material: PVC



	Bezeichnung	Kanal komplett E-No	Leitungsbelegung 11 mm Ø, z. B. TT 3 x 1,5 mm²	VPE
	LF10010 Unter-/Oberteil	**LF1001009010** 127 300 222 Reinweiss		84 m
		LF1001009001 127 300 202 Cremeweiss		84 m
	LFC10015 Unter-/Oberteil mit Montage-klebeband	**LFC100159001** 127 310 302 Cremeweiss		148 m
	**LF15015** Unter-/Oberteil	**LF1501509010** 127 300 722 Reinweiss	1	44 m
		LF1501507035 127 300 742 Lichtgrau	1	44 m
		LF1501509001 127 300 702 Cremeweiss	1	44 m
		LF1501509011 127 300 712 Schwarz	1	44 m