

64623 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete


- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	100.00 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	2800 lm
Lichtstrom	2800 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11.5 mm
Länge	50.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Wendellänge	4.70 mm
Leuchtfeld	4.7*2.7 mm ²
Wendeldurchmesser	2.7 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Produktdatenblatt



Klassifikationen

ANSI-Code	EVA
LIF	M/28
Bestellnummer	64623 HLX 100W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012018	OSRH64623HLX40	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300012018	64623 HLX	Faltschachtel 1	67 mm x 23 mm x 26 mm	0.04 dm ³	6.00 g
4050300890630	64623 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	239.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.