


**SACC-M12MS-5CON-PG 7-M**

Artikelnummer: 1663116

<http://eshop.phoenixcontact.ch/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663116>Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 5-polig, M12, A-kodiert,  
Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7**Kaufmännische Daten**

EAN	 4 017918 116583
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990
Herkunftsland	DE
Katalogseitenangabe	Seite 45 (PC-2009)

**Produkthinweis**WEEE/RoHS konform seit:  
23.11.2005

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

### Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	CuSnZn
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Leitungsaussendurchmesser	4 mm ... 6 mm
Statusanzeige	Nein

### Approbationen



Approbationen


CUL, GOST, UL

### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung Pg7, für ungeschirmte M12-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,5 mm - 3,5 mm



**Zeichnungen**

Masszeichnung



Stecker M12 x 1, gerade


Schemazeichnung



Stecker/Buchse M12

Kabelanschlusseite M12  
(Schraubanschluss)

Polbild Stecker M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite



**Adresse**

PHOENIX CONTACT AG  
Zürcherstrasse 22  
8317 Tagelswangen, Schweiz  
Tel ++41 (0) 52 354 55 55  
Fax ++41 (0) 52 354 56 99  
<http://www.phoenixcontact.ch>



Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten