Umreifungsgurt mit Spannbügel (EN 12195-2), aus Polyester, blau, 25 mm breit, mit Spannbügel (01051)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
Q04	400	25	**7.70**	**0.80**

(A)

Umreifungsgurt mit Klemmschloss (EN 12195-2), aus Polyester, gelb, 25 mm breit mit Klemmschloss (01155)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
AR10-K	250	25	**6.70**	**0.80**

(A)

Umreifungsgurt mit Klemmschloss (EN 12195-2), aus Polyester, orange, 35 mm breit, mit Klemmschloss (01149)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
AR23-K	600	35	**19.–**	**2.–**

(A)

Umreifungsgurt mit Klemmschloss (EN 12195-2), aus Polyester, grün, 50 mm breit, mit Klemmschloss (01154)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
AR30-K	900	50	**26.–**	**3.–**

(A)

Umreifungsgurt mit Ratsche (EN 12195-2), aus Polyester, gelb, 25 mm breit, mit Ratsche (20004Y)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 5 m
20004-1P5	700	25	***8.–**

*Stückpreis / Verpackungseinheit 25 Stück

(A)

Umreifungsgurt mit Ratsche (EN 12195-2), aus Polyester, gelb, 25 mm breit, mit Ratsche (20004BL)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
AR10	700	25	**9.70**	**0.80**

(A)

EPX