Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Heißluftgebläse

GHG 20-60

ab 149,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Beeindruckende Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630°C
Luftstrom	150 – 500 l/min

Bestellnummer 0 601 2A6 400

> zum Produkt

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	2.000 W
Gewicht	0,6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	73,9 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	339,5 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	96,5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	430 x 105 x 105 mm

Kenngrößen, Gebrauch

Arbeitstemperatur	50 – 630°C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Stufenlose Temperaturregelung	+
Kaltstufe, 50°C	-
Regulierung, Luftstrom	2-stufig

Vorteile:

- 2 Luftstromgeschwindigkeiten und einstellbarer Temperaturregler mit 9 Einstellungen für komfortable Bedienung
- Bemerkenswert starker 2000-W-Motor, um problemlos eine Temperatur von 630 °C erreichen zu können
- Dank gradlinigem Design bedienbar aus vielen verschiedenen Arbeitspositionen