Coffret douilles ¼” 6 pans métriques OGV-GRIP.

DESCRIPTION

Coffret ultra compact Nano contenant :

- 1 cliquet ¼ étanche haute performance RL.161.
- 1 poignée emmanchée courte ¼ R.236A.
- 1 porte embout R.235.
- 2 rallonges R.209 et R.210.
- 1 cardan universel ¼ R.240.
- 1 adaptateur ECR 6,35mm ¼.
- 3 embouts ¼ PZ: N° 1 – 2 – 3.
- 3 embouts ¼ PH: N° 1 – 2 – 3.
- 3 embouts ¼ fente: 4,5 – 6,5 – 8mm.
- 4 embouts ¼ 6 pans mâle: 3 – 4 – 5 – 6 – 7mm.
- 7 embouts ¼ Torx : TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40
- 10 nouvelles douilles OGV GRIP 6 pans : 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm

AVANTAGES

Douilles OGV GRIP :

- Repousse le point de ripage (sécurité de l’utilisateur, préservation de la vis).
- Permet un serrage / désserrage sur de la boulonnerie arrondie, grippée ou oxydée.
- Permet d’appliquer un plus grand couple.

RL.NANO1GRPPB **3662424177538**