Calza trecciata leggera in poliestere

Helagaine HEGPL

La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

Caratteristiche del prodotto

- Realizzata in poliestere particolarmente resistente
- Rapporto di espansione 3:1
- Facile da applicare anche su forme irregolari
- Flessibilità elevata
- Eccellente resistenza all'abrasione

Calza trecciata Helagaine HEGPL.

MATERIALE	Poliestere (PET)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +150 °C, intermittente +220 °C
Punto di fusione	+250 °C
Resistenza al fuoco	UL94 V2, FMVSS 302 Tipo B

RoHS

ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPL03	3,0	8,0	Nero (BK)	100 m	45	170-80504
HEGPL06	5,0	12,0	Nero (BK)	100 m	45	170-80507
HEGPL12	8,0	21,0	Nero (BK)	100 m	45	170-80513
HEGPL20	12,0	30,0	Nero (BK)	100 m	45	170-80521
HEGPL30	18,0	55,0	Nero (BK)	50 m	45	170-80531
HEGPL40	24,0	66,0	Nero (BK)	50 m	45	170-80541
HEGPL50	30,0	82,0	Nero (BK)	50 m	45	170-80551

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati
45
HSG0

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.

Data di pubblicazione: 04/2016