




New Classic

Eine Klasse für sich!

Form follows function! Nach diesem Grundsatz entwickelt und produziert PARAT Werkzeugtaschen und -koffer, die ganz spe-

zifische Eigenschaften aufweisen und sich immer an den Anforderungen der Anwender orientieren.



Die Ausstattung der Serie New Classic auf einen Blick:

- Geprägtes Leder
- Teilweise verstärkt durch Aluwinkel oder ABS-Seitenwände
- Stabile Griffe, zum Teil mit Metallgriffschiene
- Rasterschlösser oder Steckschlösser
- Schützende, integrierte Bodengleiter
- Extra robust
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Bewährte Inneneinrichtung
- Erhöhte Standfestigkeit
- Größere Feuchtigkeitsresistenz

NEW CLASSIC

	<p>5460 . 000 - 031 440 x 185 x 300 mm ~ 3.800 g Rindsleder/HDPE schwarz</p>	    	<p>New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand teilaufklappbar mit 8 verstellbaren Schlaufen Feste Mittelwand, mit 8 genähten Separationen und mit 9 festen Schlaufen Rückwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen PARAT-Steckschlösser Bodenschale Taschenkörper aluwinkelverstärkt Ringkappen</p>
	<p>5470 . 000 - 031 460 x 210 x 340 mm ~ 4.400 g Rindsleder/HDPE schwarz</p>	    	<p>New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand aufklappbar, mit 9 festen Schlaufen Feste Mittelwand, mit 11 verstellbaren und mit 8 verstellbaren Schlaufen Rückwand teilaufklappbar, mit 11 festen Schlaufen Bodenschale, PARAT-Steckschlösser 2 Schließriemen, Ringkappen Taschenkörper aluwinkelverstärkt</p>
	<p>5471 . 000 - 031 460 x 210 x 340 mm ~ 4.700 g Rindsleder/HDPE schwarz</p>	    	<p>New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen Feste Mittelwand mit 10 festen Schlaufen und mit 11 verstellbaren Schlaufen Rückwand teilaufklappbar mit 11 festen Schlaufen Seitenwände mit 4 Schlaufen, Halteschlaufen für Wasserwaage, Vortasche, Bodenschale, PARAT-Steckschlösser, 2 Schließriemen, Ringkappen</p>
	<p>2460 . 000 - 401 390 x 185 x 310 mm ~ 2.800 g Rindsleder/ABS schwarz</p>	    	<p>New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern Mittelwand entnehmbar, mit je 10 verstellbaren Schlaufen auf Vorder- und Rückseite Rasterschlösser, Griffloch</p>