

Klare Beschriftungen dank langlebiger P-touch Etiketten

Ob Zuhause, im Büro, in der Schule, im Geschäft oder an anderen Arbeitsplätzen - mit den dauerhaften P-touch Etiketten stehen Ihnen viele Anwendungsfelder offen. Zum Beispiel das Beschriften von:

- Kabeln und Anschlüssen • CDs und DVDs • Büromaterialien • Ordnern • Schränken
- Personal- und Besucherausweisen • Schildern • Türen • Regalen • Telefonen



Spezifikationen

Detaillierte Spezifikationen sowie das komplette Produktsortiment finden Sie unter www.brother.de und www.brother.at

Allgemein

Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-H500 24 mm laminierte Schriftbandkassette (schwarz auf weiß, 4 m lang) CD-ROM (Etikettendesign-Software, Druckertreiber) USB-Kabel, Trageschleife und Benutzerhandbuch
--------------	---

Haupteigenschaften

Display	3 Zeilen à 16 Zeichen beleuchtetes Grafik-LCD mit Druckvorschau
PC-Schnittstelle	USB 2.0
Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Tastatur	QWERTZ
Maximale Druckhöhe	18 mm
Schneideeinheit	Automatisch
Batterien	6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) - nicht im Lieferumfang

Etikettengestaltung

Schrift	14 Arten ; 11 Stile ; 6 bis 48 Punktgrößen
Max. mehrzeiliger Druck	7 (mit 24 mm Bandkassette)
Max. Textblöcke	5
Symbole	618
Rahmen	99
Barcodes	9 Protokolle
Fortlaufende Nummerierung	1-99
Mehrfachausdruck	1-99
Vertikaldruck	Ja
Umlaufdruck	Ja
Integrierte Formate	18 Vorlagen; 24 Blocklayouts
Fähnchendruck	Ja

Speicher

Arbeitsspeicher pro Etikett	280 Zeichen
Speicherplätze	50

PC Software

Haupteigenschaften

Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X 10.6 - 10.8
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftstile	12
Bildformate	JPG, BMP, TIFF und andere gängige Formate
Bildschirmfoto	Ja
Rahmen	154
Barcodes	21 Protokolle inklusive 1D/2D-Barcodes
Datenbankverknüpfung	Microsoft® Access®, Microsoft® Excel®, csv, mdb, txt
Microsoft Office® Unterstützung	Microsoft® Word® 2003/2007/2010 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010

Allgemein

Verbrauchsmaterial

Schriftband ; Schriftbandbreiten	TZe-Schriftbandkassetten ; 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
----------------------------------	--

Optionales Zubehör

Batterien/Akku	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku BA-E001 AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6)
Netzadapter	AD-E001

Gewicht und Abmessungen

PT-H500	122 x 245 x 91 mm (B x T x H) ; 830 g
---------	---------------------------------------

Kontakt:

brother
at your side

Brother (Switzerland) AG
Taefenstrasse 30
CH-5405 Baden 5 Daettwil
SWITZERLAND



P-touch
H500

brother
at your side



Professionelles Hand-Beschriftungsgerät mit PC-Anschluss

Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen.

www.brother.ch

- Großes hintergrundbeleuchtetes Display
- Automatische Schneideeinheit
- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Schriftbänder
- Inklusive einer Schriftbandkassette (24 mm, schwarz auf weiß)






„Das PT-H500 ermöglicht mir, Etiketten dort zu gestalten wo ich sie benötige, nach Bedarf auch über den PC. Perfekt zur Organisation meines Arbeitsplatzes.“

P-touch
H500

Etiketten gestalten und dann über Ihren Mac- oder Windows-PC ausdrucken

Dank seines tragbaren Designs ist das P-touch H500 eine wertvolle Hilfe zur Organisation Ihres Arbeitsalltags. Mit dem Gerät können Etiketten zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Dokumenten, Datenträgern oder Regalen erstellt werden. Bei Anschluss an den PC können Bilder, Rahmen, Barcodes in das Etikettenlayout integriert und aus allen installierten True Type Fonts die gewünschten Schriftarten gewählt werden. Die dazu gehörigen Etiketten sind in vielen verschiedenen Breiten und Farbkombinationen verfügbar. Dies ermöglicht dem Anwender, individuelle Etiketten in kürzester Zeit zu gestalten.

PT-H500 Eigenschaften



Laminierte P-touch Etiketten - Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.

- TESTED TO THE EXTREME**
- Laminiert
- Temperaturbeständig
- Wasserfest
- Lichtbeständig
- Abriebfest
- Resistent gegen die meisten Chemikalien
- Rückenschutz für leichtes Ablösen
- Stark haftend