



LIFT

Hightech in Bewegung

LIFT ist die rundum funktionelle Kombination von anspruchsvollem Design und präziser Mechanik. Im Ruhezustand ist die Einheit elegant in der Tischplatte versenkt. Auf leichten Druck fährt sie automatisch aus und ist auf vier Seiten zum Andocken bereit. Werden die Anschlüsse nicht mehr benötigt, kann LIFT per Hand wieder in seine Ausgangslage versenkt werden.

Vorteile im Überblick

- Fährt auf Druck automatisch aus
- Rundum ansprechendes Design
- Zugänge auf vier Seiten
- Äußerst kompakte Bauweise
- Geringe Einbautiefe
- 4 Steckeinheiten auf einer Höheneinheit

LIFT kann in mehreren Varianten mit Strom- und Datenanschlüssen ausgestattet werden. Die äußerst kompakte Einheit benötigt für den Einbau eine Bohrung von nur 140 mm Durchmesser, die Einbautiefe in geschlossenem wie in geöffnetem Zustand beträgt lediglich 195 mm.

LIFT zeigt, dass man Energie- und Datenversorgung durchaus genießen kann – dank Hightech in bewegender Form.



LIFT fährt auf leichten Druck aus – und auch wieder ein. Die Einheit ist auf vier Seiten zum Andocken bereit und kann in mehreren Varianten mit Strom- und Datenanschlüssen ausgestattet werden.







Gehäusefarbe schwarz

Artikelnr.	Ausführung
------------	------------





LIFT: Steckdosen Strom

Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 0,5 m Leitung und GST18i3 Stecker




 904.000	· 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.004	· 4 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.024*	· 4 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht
 904.020*	· 4 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht

**LIFT: 2 x CAT6 + Steckdosen Strom**





Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker; Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45

 904.001	· 3 x Schutzkontaktsteckdose, mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.005	· 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.025*	· 3 x Schweiz / CH Steckdose schwarz, um 0° gedreht
 904.021*	· 3 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht

**LIFT: 2 x CAT6, 1 x VGA + Miniklinke + Steckdosen Strom**Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker;
CAT6 Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45; VGA 15-polig und Miniklinke mit 3,0 m Leitung und Stecker

 904.002	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.006	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.026*	· 2 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht
 904.022*	· 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht

**LIFT: 2 x CAT6, 2 x USB + Steckdosen Strom**Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker;
CAT6 Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45; USB A Buchse mit 3,0 m Leitung und Stecker

 904.003	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.007	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
 904.027*	· 2 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht
 904.023*	· 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht


**LIFT: 2 x CAT 6, 1 x VGA + Miniklinke, 1 x HDMI, Steckdose Strom**

Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker

 904.045	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht mit 3,0 m Leitung u. Stecker
	· 2 x CAT6 RJ45 mit 3,0 m Datenleitung und Stecker RJ45
	· 1 x VGA+Miniklinke mit je 3,0 m Leitung
	· 1 x HDMI mit 3,0 m Leitung

**U LIFT: 1 x USB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A), 2 x CAT6 + Steckdosen Strom**

Gehäusefarbe schwarz; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker; Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45

 904.0001*	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
	· 1 x USB Doppel-Charger
	· 2 x CAT6 RJ45 Buchse



* Keine Lagertype


Gehäusefarbe silber

Artikelnr. | Ausführung

LIFT: Steckdosen Strom

Gehäusefarbe silber; Stromeingang: 0,5 m Leitung und GST18i3 Stecker


904.008 | · 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht



LIFT: 2 x CAT6 + Steckdosen Strom

Gehäusefarbe silber; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker; Datenleitung 3,0m und Stecker RJ45

904.009 | · 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht



LIFT: 2 x CAT6, 1 x VGA + Miniklinke + Steckdosen Strom

Gehäusefarbe silber; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker;

CAT6 Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45; VGA 15-polig und Miniklinke mit 3,0 m Leitung und Stecker

904.010 | · 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht



LIFT: 2 x CAT6, 2 x USB + Steckdosen Strom

Gehäusefarbe silber; Stromeingang: 3,0 m Leitung und Stecker;

CAT6 Datenleitung 3,0 m und Stecker RJ45; USB A Buchse mit 3,0 m Leitung und Stecker

904.011 | · 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht



Lochsäge

Ø 140 mm

Für Einbau Lift

904.900 | · Lochsäge zum Einspannen, mit Zentrierbohrer
· Durchmesser 140 mm



Abbildung ähnlich

Aufnahmewerkzeug für Lochsäge

918.900 | · mit Zentrierbohrer



Abbildung ähnlich