

Maximálna efektívnosť s vylepšenou kvalitou

Tlačiareň štítkov M210



následníčka tlačiarnie
BMP21-PLUS

Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov a ešte vyšším počtom materiálov aj na tie najnáročnejšie úlohy označovania priamo v teréne. S inteligentným automatickým formátovaním tlačiarnie štítkov M210 vám stačí vložiť kazetu s materiálom, zadať údaje na štítko a tlačiť.

- **Aktualizovaný názov. Vyšší výkon.**

Dizajnujte, tvorte a tlačte nezávisle pomocou intuitívnej klávesnice. Používajte opakovane alebo upravujte uložené štítky, prípadne ich tvorte nanovo pomocou integrovaných sprievodcov dizajnom štítkov.

- **Stačí označiť len raz.**

Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov aj s kontinuálnymi štítkami vo viac než 90 kazetách, plných spoľahlivých, otestovaných a špecializovaných materiálov, ktoré držia prilepené a zostávajú čitateľné na každom povrchu a v každom prostredí.

- **Odolná a bezproblémová.**

Rýchla výmena kaziet so systémom drop-lock-print v ľahkej tlačiarni s hmotnosťou 0,7 kg, ktorá bez zaváhania odolá nárazom aj pádu z výšky 1,8 m.



Tlačiareň štítkov M210

Č. produktu	Popis
152260	Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal
152262	Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal – Rusko

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne so stručnou príručkou a náplňou so štítkami M21-750-499.

Štartovacie súpravy M210

Č. produktu	Popis
311307	Štartovacia súprava M210, EÚ
311310	Štartovacia súprava M210, RUSKO
311308	Štartovacia súprava M210, UK
311309	Štartovacia súprava M210, USA

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu a napájací kábel.

Aplikačné súpravy M210

Č. produktu	Popis
311311	Súprava na elektroinštalácie pre M210, EÚ
311317	Súprava na elektroinštalácie pre M210, Rusko
311312	Súprava na elektroinštalácie pre M210, UK
311313	Súprava na elektroinštalácie pre M210, USA
311314	Súprava na tele/datakom pre M210, EÚ
311318	Súprava na tele/datakom pre M210, Rusko
311315	Súprava na tele/datakom pre M210, UK
311316	Súprava na tele/datakom pre M210, USA

Súprava na elektroinštalácie: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu, napájací kábel a kazety so štítkami M21-1000-427, M21-750-595-YL a M21-750-499.

Súprava na tele/datakom: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu, napájací kábel a kazety so štítkami M21-1250-427, M21-250-423 a M21-750-499.

Príslušenstvo

Č. produktu	Popis
110416	Napájací adaptér pre M210 pre Európu, 220 V
110417	Napájací adaptér pre M210 pre UK, 240 V
110937	Napájací adaptér pre M210 pre USA, 110 V
150617	Ochranná ľahká taška na prenosné tlačiarne – M210
170385	Príchytka na opasok – M210
170420	Lítium-iónová batéria – M210
170421	Tvrde puzdro – M210
170424	Multifunkčné príslušenstvo – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunkčné príslušenstvo obsahuje magnet, svetlo, stojan, príchytku na opasok a popruh na uchytanie. Vyžadujú sa 2 batérie veľkosti AAA (nie sú súčasťou dodávky).

Technické údaje tlačiarne

Technické údaje	
Technológia tlače	Termotransferová tlač
Pozílieňie tlače (dpi)	203
Rýchlosť tlače (mm/s)	10,00
Možnosti farebnej tlače	Jednofarebná
Kontinuálne / vysekávané štítky	Kontinuálne a vysekávané
Max. šírka štítka (mm)	19,05
Max. dĺžka tlače (mm)	914,40
Odporúčané používanie za deň	100
Samostatná tlač (bez počítača)	Samostatné použitie
Možnosti pripojenia	Žiadne
Pripojenie k počítaču	Nie
Typ čiarového kódu	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR kód
Kategórie symbolov	Šípky, datakom, elektroinštalácia, grécka abeceda, domáce elektroinštalácie, medzinárodné, rôzne, výstrahy
Parametre	
Šírka x výška x hĺbka (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnosť (kg)	0,75
Typ klávesnice	ABC
Displej	Jednofarebná LCD obrazovka
Rezačka	Jednoručná, manuálna aktivácia Priamy rez S podržaním štítka
Záruka	2 roky

