

**A**

No. M 208 PROFILINE - Sägesatz / PROFILINE Mini-Saw-Set

Das Set ist ausgestattet mit 6 Blättern ( 2 x HSS und 4 x HCS ) sowie 2 Aluminiumgriffen. Die Sägeblätter sind jederzeit auswechselbar und ermöglichen somit einen individuellen Einsatz. Die stabilen formschönen Aluminiumgriffe liegen gut in der Hand und geben höchste Stabilität der eingesetzten Werkzeuge. Die Ersatzblätter sind handelsüblich und in jedem Werkzeuggeschäft oder Baumarkt zu erhalten. Der Kopf des Griffes ist mit dem Schlüssel zum Wechseln der Blätter ausgestattet. Je nach eingesetztem Sägeblatt geeignet für Holz, Grünholz, Sperrholz, Glasfaserplatten, Plastik, Aluminium, Metalle, Stahl uvm. Grifflänge 88 mm, Griff Ø 15,6 mm, Gewicht ohne Sägeblatt 37 g.

*The set is featured with 6 saw blades and 2 aluminium grasps. The saw blades are replaceable at any time and thus make an individual application possible. The sturdy graceful designed aluminium of the grasp lie well in the hand and give highest stability of the used tools. The spare blades are to be received commercial and in each tool shop or building market. The head of the grasp is equipped with the key in order to change the blades. Depending on the used saw blade it is usable for wood, fibreboard, plywood, green wood, plastic, aluminium, metal steel and many other materials. Grasp length 88 mm, grasp Ø 15.6 mm, weight without saw blade 37 g.*

**B**

No. MWH 60 PROFILINE - Handgriffe / PROFILINE Grasps

Stabile und formschöne Aluminiumhandgriffe. Ein Auswechseln der Einsätze ist jederzeit möglich. Der Schlüssel zum Wechseln ist im Kopf des Griffes integriert. Grifflänge 88 mm, Griff Ø 15,6 mm, Gewicht 37 g.

*Sturdy and graceful designed made of aluminium. The replacement of the inserts is possible at any time. The key for the changing is integrated in the header of the grasp. Grasp length 88 mm, grasp Ø 15.6 mm, weight 37 g.*

**C**


No. M 60 PROFILINE - Nadelfeilen / PROFILINE Needle Files

6 Nadelfeilen im Set für unsere PROFILINE Handgriffe. Flachspitz, dreikant, flach, vierkant, rund, halbrund und ein Profiline Halter. Länge der Feilenfläche 75 mm, Gesamtlänge 160 mm. Alle Feilen können als Ersatz auch einzeln nachbestellt werden.

*Set with 6 pcs for our new PROFILINE grasps. File types: Warding-flat, three square, equalling-mill, square, round, half-round and one holder of PROFILINE. Length of the file surface is up to 75 mm, total length 160 mm. All types of rasps can be reordered separately.*

Nadelfeilen – einzeln (ohne Handgriff) / Single Needle Files (without handle)

- No. M61 flachspitz / warding-flat
- No. M62 dreikant / three square
- No. M63 flach / equalling
- No. M64 vierkant / square
- No. M65 rund / round
- No. M66 halbrund / half-round



Schraubendreher zum Wechseln der Einsätze  
The screwdriver can be used for the changing of the inserts.

