

NEW



Dieses neue und umfangreiche Sortiment an Messzubehör in 4 mm-Technik kann mit nahezu allen Messgeräten und Netzgeräten verbunden werden.

Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch die doppelte Isolierung der Leitungen und den Berührungsschutz gegen leitende Metallteile im geschlossenen Zustand erzielt. Hierdurch eignet sich dieses Zubehör hervorragend für den Einsatz im Ausbildung- und Servicebereich.

- ▶ Sicherheit nach IEC / EN 61010-031:2008
- ▶ Überspannungskategorie CAT III 1000 V
- ▶ Doppelte Isolierung der Leitungen
- ▶ Berührungsschutz der leitenden Metallteile im geschlossenen Zustand



This new and comprehensive product line of test accessories in 4 mm technique can be combined with almost all measuring devices and power supplies.

Maximum safety is achieved through the double insulation of the wires and the contact protection against conductive metal parts in the closed state. Thus, this accessory is perfect suitable for use in training and service area.

- ▶ Safety according to IEC / EN 61010-031:2008
- ▶ Overvoltage category CAT III 1000 V
- ▶ Double insulation of the wires
- ▶ Contact protection of the conductive metal parts in closed state

PeakTech® 7000



PeakTech® 7005



PeakTech® 7010




PeakTech® 7015



PeakTech® 7020



PeakTech® 7025



Modell / Model	Beschreibung / Description	Länge / Length	Technische Daten / Specifications
P 7000	2 x Abgreifklemme (rot/schwarz) 10 A mit Rundhaken und 4 mm Anschluss; Klemmweite 2 mm / 2 x Tapping clamp (red/black) 10 A with round-hook and 4 mm Socket; Clamp width 2 mm	150 mm	1000 V CAT III; 10 A
P 7005	2 x 4 mm Sicherheits-Verbindungsleitungen (rot/schwarz) mit Verlängerung / 2 x 4 mm Safety-Connection cable (red/black) with extension piece	1000 mm	1000 V CAT III; 10 A
P 7010	2 x Abgreifklemme (rot/schwarz) 5 A mit Doppelhaken und 4 mm Anschluss; Klemmweite 4 mm / 2 x Tapping clamp (red/black) 5 A with double-hook and 4mm Socket; Clamp width 4 mm	160 mm	1000 V CAT II; 5 A
P 7015	2 x Sicherheits-Krokodilklemme (rot/schwarz) mit 4 mm Anschluss; Klemmweite 25 mm / 2 x Safety-alligator clamp (red/black) with 4 mm Socket; Clamp width 25 mm	100 mm	1000 V CAT III; 10 A
P 7020	2 x 4 mm Sicherheits-Verbindungsleitungen (rot/schwarz) / 2 x 4 mm Safety-Connection cable (red/black)	1200 mm	1000 V CAT III/600 V CAT IV; 10 A
P 7025	2 x 4 mm Sicherheits-Verbindungsleitung (rot/schwarz) mit Kupplung / 2 x 4 mm Safety-Connection cable (red/black) with plug-in socket	950 mm	1000 V CAT III; 16 A