


Maxxtro®

Kabel mit Modular-Steckern

- Anschlussfertig mit Normsteckverbinder
- 4-, 6- oder 8-polige Ausführung



BB-219-16



BB-212-10



AA-202-06-S

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	Anschluss	Länge	Farbe	Verpackung	Street-Preis
10 00 66	AA-202-06-S	Spiralkabel gekreuzt	RJ11 4P4C	2 m	schwarz	Polybag	5.50
20 22 98	BB-212-10	Flachkabel	RJ12 6P4C	3 m	schwarz	Hardblisten	8.00
20 22 99	BB-212-16	Flachkabel	RJ12 6P4C	5 m	schwarz	Hardblisten	9.00
20 23 03	BB-212-31	Flachkabel	RJ12 6P4C	10 m	schwarz	Hardblisten	10.00
20 23 07	BB-219-02	Flachkabel	RJ12 – RJ45	0.5 m	schwarz	Hardblisten	6.00
20 23 06	BB-219-03	Flachkabel	RJ12 – RJ45	1 m	schwarz	Hardblisten	7.00
20 23 04	BB-219-16	Flachkabel	RJ12 – RJ45	5 m	schwarz	Hardblisten	8.00

Maxxtro®

Modular-Adapter

RJ12 1:1 = 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6

RJ12 gekreuzt = 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1

RJ45 1:1 = 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8

RJ45 gekreuzt = 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 5-4, 6-3, 7-2, 8-1



Modular-Verbinder ISDN geschirmt



Modular-Verbinder Kat.5e ungeschirmt



Modular-Verbinder Kat.6 geschirmt

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	Anschlüsse	Schirmung	Verdrahtung	Verpackung	Street-Preis
20 20 24	TA-1066-ST	Modular-Verbinder	2x RJ12 f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	4.00
20 20 28	TA-1088-ST	Modular-Verbinder	2x RJ45 f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	6.00
20 20 22	TA-1066	Modular-Verbinder	2x RJ12 f/f	ungeschirmt	gekreuzt	Polybag	4.00
20 20 26	TA-1088	Modular-Verbinder	2x RJ45 f/f	ungeschirmt	gekreuzt	Polybag	6.00
20 20 42	TA-1566-FFF	Modular-T-Adapter	3x RJ12 f/f/f	ungeschirmt	gekreuzt	Polybag	8.00
20 20 50	TA-1568-FFM-ST	Modular-T-Adapter	3x RJ45 m/f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	9.00
20 20 48	TA-1568-FFF-ST	Modular-T-Adapter	3x RJ45 f/f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	9.00
20 20 46	TA-1568-FFF	Modular-T-Adapter	3x RJ45 f/f/f	geschirmt	gekreuzt	Polybag	9.00
20 22 56	TT-4545	Modular-Verbinder ISDN	2x RJ45 f/f	geschirmt	1:1	Polybag	14.00
20 22 51	JE315A-CE	Modular-Verbinder Kat.5e	2x RJ45 f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	8.90
20 22 50	JE315AS-CE	Modular-Verbinder Kat.5e	2x RJ45 f/f	geschirmt	1:1	Polybag	9.90
20 22 54	BB315AS-CE	Modular-Verbinder Kat.5e	2x RJ45 f/f	geschirmt	1:1	Hardblisten	9.90
20 22 48	JE315A-C6	Modular-Verbinder Kat.6	2x RJ45 f/f	ungeschirmt	1:1	Polybag	11.50
20 22 49	JE315AS-C6	Modular-Verbinder Kat.6	2x RJ45 f/f	geschirmt	1:1	Polybag	14.00
20 22 55	BB315AS-C6	Modular-Verbinder Kat.6	2x RJ45 f/f	geschirmt	1:1	Hardblisten	14.00

ADSL-Filter und -Splitter



40 33 21



40 03 30



40 33 20

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	Stecker	Anschluss Tel.	Anschluss ADSL	Street-Preis
40 33 21	MX-4090	ADSL-Filter	TT83	1x A6	1x RJ11	17.50
40 03 30	R306204	ADSL-Filter	TT83	1x A6	1x A6	39.00
40 03 31	R306203	ADSL-Filter	TT83	2x A6	–	39.00
40 33 22	MX-4091	ADSL-Filter RJ45	RJ45	RJ45 (RJ11)	–	18.50
			U-Bus IN	U-Bus OUT	Anschluss ADSL	
40 33 20	MX-4095	ADSL-Splitter für ISDN	RJ45	RJ45	1x RJ11	26.00