



# CLASSIC VDE SLIM SCREWDRIVERS

## DESTORNILLADOR CLASSIC VDE SLIM




The first third of each screwdriver is super slim. As a result, the blade of the PB Swiss Tools Classic VDE slim electrician's screwdriver easily and securely reaches deep-set screws and spring elements.

The elastomer coating over the slim handle is made of polypropylene, is anti-slip and yet pleasantly gentle to your skin. That is why our Classic VDE slim screwdriver fits so well in your hand. A high-end tool for professionals. Fully insulated up to 1000 V in accordance with IEC/EN 60900.

Muy delgado en el tercio frontal. De este modo, la hoja del destornillador para electricistas Classic VDE Slim de PB Swiss Tools es capaz de acceder de forma fácil y segura a los tornillos profundos y elementos con resorte de tracción.

El revestimiento de elastómero que recubre el delgado mango de polipropileno resulta fácil de agarrar y no daña la piel. Por eso, nuestro Classic VDE Slim se adapta a la perfección a su mano. Una herramienta de alta calidad para profesionales. Aislamiento completo hasta 1000 V según la norma IEC/EN 60900.



### Slim

Deep-set screws and spring tension elements can be reached easily and safely

### Slim

Alcance con facilidad y seguridad los tornillos profundos y elementos con resorte de tracción



### Safety

Fully insulated up to 1000 V in accordance with IEC/EN 60900

### Seguridad

Aislamiento completo hasta 1000 V según IEC/EN 60900



PB Swiss Tools Classic VDE screwdriver set for electricians, fully insulated. Reaches all deep-set screws and spring tension elements. Available individually or in a set. ► P. 140

El juego de destornillador Classic VDE para electricistas de PB Swiss Tools, con aislamiento completo. Alcanza con facilidad tornillos profundos y elementos con resorte de tracción. Disponible por separado y en juego. ► P. 140

PB 5543 SL



**With a blade reduced to the tip**  
For deep-set screws and spring tension elements  
Handle and blade are fully insulated - VDE approved

Con hoja reducida hacia la punta  
Para acceder con facilidad a tornillos profundos y elementos con resorte de tracción  
Tanto el mango como la hoja están totalmente aislados (certificado VDE)

**PB 58100****SwissGrip VDE screwdriver, fully insulated up to 1000 VAC/1500 VDC according to IEC/EN 60900**

- for slotted screws, according to DIN 7437
- power handle with non-slip elastomer covering that will not irritate the skin and a particularly tough polypropylene core
- for optimum force transmission and fatigue-free working

**Destornilladores SwissGrip VDE, completamente aislados hasta 1000 V CA / 1500 V CC según IEC/EN 60900**

- para tornillos de ranura conforme a DIN 7437
- Mango estándar con revestimiento de elastómero agradable al tacto que no irrita la piel y núcleo de polipropileno especialmente duro
- para una óptima transmisión de fuerza y un trabajo sin esfuerzo

**1000 V****NEW**

<b>PB 58100.00-45/2</b>	2	0.4	45	130	18	10	7 610733 273096
<b>PB 58100.0-80/2.5</b>	2.5	0.4	80	165	20	10	7 610733 273102
<b>PB 58100.1-100/3</b>	3	0.5	100	190	30	10	7 610733 273119
<b>PB 58100.2-100/3.5</b>	3.5	0.6	100	190	32	10	7 610733 273126
<b>PB 58100.3-100/4</b>	4	0.8	100	195	42	10	7 610733 273133
<b>PB 58100.4-125/5.5</b>	5.5	1	125	230	75	10	7 610733 273140
<b>PB 58100.5-150/6.5</b>	6.5	1.2	150	270	125	10	7 610733 273157
<b>PB 58100.6-180/8</b>	8	1.2	180	300	149	10	7 610733 273164