




Vierdorncrimpzange MicroCrimp 72/73 Four Indent Crimp Tool MicroCrimp 72/73

- Spezialhandcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Kontakten für Leiterquerschnitte 0,08 - 2,5 mm² (Modell MicroCrimp 72) bzw. Leiterquerschnitte 0,03 - 0,5 mm² (Modell MicroCrimp 73)
- gleichmäßige Vierdornpressung durch synchronen Antrieb der Crimpbacken
- Crimpdornzustellgenauigkeit bis 0,01 mm einstellbar
- genaue Lagepositionierung des Crimpkontaktes in der Zange durch eine verbinderspezifische, 12-teilige Kontaktaufnahme (Locator)
- Zuordnung Locatorstellung zu Crimpdornzustellung mittels beigefügter Matrix
- Locator austauschbar und verbinderspezifisch anpassbar
- Kontrolle der Maßgenauigkeit der Crimpdornzustellung mittels beigefügten Prüfdorn
- optimale Hebelübersetzung
- gute Handhabung
- Ausführung: verchromt mit ergonomisch gestalteten Zwei-Komponenten-Griffen



- special hand crimp tool for optimal crimping of turned male and female contacts for wire sizes 0.08 to 2.5 mm² (model MicroCrimp 72) for wire sizes 0.03 to 0.5 mm² (model MicroCrimp 73)
- completion of consistently concentric crimps by synchronously driven jaws
- micro setting up to 0.01 mm tolerance
- enclosed gauge ensures accurate calibration
- locator for exact positioning of 12 different contact types
- locator interchangeable and adaptable to requested contact types
- locator position to be selected on attached reference sheet
- optimal leverage
- good handling
- chrome plated body, ergonomically designed two-component handles

Art. Nr. Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Verbinder Turned contacts	Kapazität Capacity		 g
				mm ²	AWG	
618 072 6	Zange verchromt tool chrome plated			0,08- 2,5	28- 13	390
618 072 61 1	Zange mit Standard-Locator im Kunststoffkoffer tool with standard locator in plastic case					850
618 072 61	Zange ohne Locator im					820

	Kunststoffkoffer tool without locator in plastic case					
618 072 0 1	Standard-Locator standard locator					30
618 073 6	Zange verchromt tool chrome plated					390
618 073 61 1	Zange mit Standard-Locator im Kunststoffkoffer tool with standard locator in plastic case			0,03- 0,5	32- 20	850
618 073 61	Zange ohne Locator im Kunststoffkoffer tool without locator in plastic case					820
618 073 0 1	Standard-Locator standard locator					30

Für andere Kontakttypen sind Sonderlocatoren auf Anfrage erhältlich.
Special locators for other contacts are available on request.