

## Chiavi fisse ad anello a cricchetto



|                      |                     |                              |              |
|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288167521       | <b>Dimensione:</b>           | 305x95x85 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05020013001         | <b>Peso:</b>                 | 1932 g       |
| <b>Articolo no.:</b> | 6000 Joker 11 Set 1 | <b>Paese di origine:</b>     | CZ           |
|                      |                     | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82041100     |

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit di chiavi ad anello a cricchetto di alta qualità della Wera: tutto quello che una chiave deve saper fare e molto di più. Più veloce, migliore e più bella. Una vera carta vincente. La nuova generazione delle chiavi fisse ad anello a cricchetto. Kit di 11 pz. in un robusto astuccio. Per viti e dadi esagonali. Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi. La piastrina intercambiabile metallica nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado. La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate. La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave. Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento. Con funzione di cricchetto sul lato ad anello con una dentatura molto fine con 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento. Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione. Con il trova-utensili "take it easy" con codice cromatico per le diverse dimensioni.

### Nesso


[https://products.wera.de/it/joker\\_6000\\_joker\\_chiave\\_combinata\\_a\\_cricchetto\\_6000\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/it/joker_6000_joker_chiave_combinata_a_cricchetto_6000_joker_11_set_1.html)

Wera - 6000 Joker 11 Set 1  
05020013001 - 4013288167521

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi fisse ad anello a cricchetto

### Set contenu:

|  | 6000 Joker  |                   |
|---|-------------|-------------------|
|   | 05073268001 | 1 x 8 x 144 mm    |
|   | 05073270001 | 1 x 10 x 159 mm   |
|   | 05073271001 | 1 x 11 x 165 mm   |
|   | 05073272001 | 1 x 12 x 170.7 mm |
|   | 05073273001 | 1 x 13 x 177 mm   |
|   | 05073274001 | 1 x 14 x 188 mm   |
|   | 05073275001 | 1 x 15 x 200 mm   |
|   | 05073276001 | 1 x 16 x 212 mm   |
|   | 05073277001 | 1 x 17 x 224 mm   |
|   | 05073278001 | 1 x 18 x 235 mm   |
|   | 05073279001 | 1 x 19 x 246 mm   |

### Chiave di manovra Joker



In quasi ogni situazione pensabile il Joker risolve i problemi di avvitamento con elevata velocità e precisione. Il suo meccanismo a cricchetto sul lato ad anello evidenzia una straordinaria dentatura fine a 80 denti e garantisce flessibilità in spazi ristretti.



Quando abbiamo iniziato ad occuparci di chiavi di manovra, ci siamo chiesti perché bisognava continuamente invertire la chiave fissa. Perché è a forma di gomito? Perché si perdono in continuazione le viti? Perché si scivola dalla testa della vite, e perché ci si ferisce alle dita? La reinvenzione della bocca della chiave ha portato ad un vero Joker (Jolly) che funziona anche quando non ci sono più altri assi nella manica.

### Funzione di ritegno



Con la funzione di ritegno del Joker l'operatore riesce ad avvicinare le viti e i dadi in maniera sicura, direttamente fino al punto di avvitamento. In questo modo è estremamente facile "imboccare" la filettatura. Le viti o i dadi non cadono più e non si deve più ricerca.

### Piastrina d'arresto



Riprendere continuamente la chiave, dosare la forza per evitare lesioni? Tutto ciò appartiene al passato. Oggi il Joker, con la sua piastrina d'arresto, evita che la chiave scivoli verso il basso dalla testa della vite, rendendo il lavoro molto più facile. Inoltre durante l'avvitamento si può esercitare molta più forza.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/joker\\_6000\\_joker\\_chiave\\_combinata\\_a\\_cricchetto\\_6000\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/it/joker_6000_joker_chiave_combinata_a_cricchetto_6000_joker_11_set_1.html)

Wera - 6000 Joker 11 Set 1  
05020013001 - 4013288167521

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi fisse ad anello a cricchetto

### Geometria a doppio esagono



L'intelligente geometria a doppio esagono del Joker garantisce un perfetto accoppiamento con la vite o il dado; per una perfetta tenuta. La piastrina intercambiabile di metallo temprato nella bocca del Joker, con i suoi denti estremamente duri, "morde" nella vite. In questo modo, anche a coppie elevate, la chiave non scivola più dalla vite.

### Angolo di richiamo minimo



Invece di 60 gradi, il Joker ora dispone di un angolo di richiamo di 30 gradi, grazie al meccanismo a doppio esagono. Grazie a queste caratteristiche – oltre alla sua testa diritta – il Joker non deve essere invertito durante l'avvitamento. Con il Joker si riesce ad avvitare, serrare e svitare viti e dadi anche in situazioni nelle quali utensili tradizionali non possono essere usati. Per questo il Joker è più intelligente. Ed in ogni posizione, inoltre, fa anche una bellissima figura.

### Dentatura estremamente fine



Il meccanismo a cricchetto sul lato del poligono dispone di una dentatura estremamente fine con 80 denti e garantisce flessibilità anche in spazi di manovra stretti.

### Il trova-utensili "take it easy"



Il trova-utensili take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

### Nesso

[https://products.wera.de/it/joker\\_6000\\_joker\\_chiave\\_combinata\\_a\\_cricchetto\\_6000\\_joker\\_11\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/it/joker_6000_joker_chiave_combinata_a_cricchetto_6000_joker_11_set_1.html)

Wera - 6000 Joker 11 Set 1  
05020013001 - 4013288167521

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)