

## Serie ESD



**EAN/SE:** 4013288113900  
**Parte No.:** 05030170001  
**Articolo no.:** 1578 A/6

**Dimensione:** 260x205x55 mm  
**Peso:** 408 g  
**Paese di origine:** CZ  
**Tariffa doganale no.:** 82054000

- Kit di giravite Kraftform Micro per viti a taglio e a croce Phillips-Recess
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di  $< 10^9$  Ohm
- Impugnature Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Kit di giravite Micro della Wera per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
 05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Serie ESD

### Set contenu:



#### 1550 PH ESD Micro

05030111001<sup>1)</sup> 1 x PH 0 x 60 mm

05030112001 1 x PH 1 x 80 mm

1) Misura 0 secondo JCS 0  
(Japanese Camera  
Industrial Standard)  
modificata



#### 1578 A ESD Micro

05030100001 1 x 0.25 x 1.2 x 40 mm

05030101001 1 x 0.23 x 1.5 x 40 mm

05030102001 1 x 0.30 x 1.8 x 60 mm

05030104001 1 x 0.40 x 2.5 x 80 mm

### Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

### Protezione dall'energia elettrostatica




La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a  $\leq 10^9$  ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

### Impugnatura Krafftform Micro



L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

### La zona di precisione



La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

### Nesso


[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Serie ESD

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida



Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1578\\_a\\_6.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1578_a_6.html)

Wera - 1578 A/6  
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de