

Serie ESD



EAN/SE:	4013288194787	Dimensione:	250x205x50 mm
Parte No.:	05030180001	Peso:	341 g
Articolo no.:	1550/6 ESD	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000



- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di $< 10^9$ Ohm
- La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con pratico rack per sistemare con ordine i giraviti

Kit di giraviti Micro della Wera per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Set contenu:



1550 PH ESD Micro

05030117001^{1),2)} 1 x PH 000 x 40 mm

05030118001^{1),2)} 1 x PH 00 x 40 mm

05030119001³⁾ 1 x PH 0 x 40 mm

- 1) Ottimizzato per le viti asiatiche
- 2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.
- 3) Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata



1578 A ESD Micro

05030108001 1 x 0.35 x 2.5 x 40 mm



1567 TORX PLUS® IPR ESD

05030135001 1 x 1 IPR x 40 mm



1572 ESD

05030080001 1 x m x 40 mm

Utensili ESD della Wera



Avvitando componenti elettroniche, come per esempio negli smartphone e nei tablet, non devono verificarsi scariche elettrostatiche che potrebbero portare ad un malfunzionamento o addirittura al guasto irreparabile dell'apparecchio. Per questo sono indispensabili utensili d'avvitamento antistatici.




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a $\leq 10^9$ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

La zona di precisione



La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

Nesso


https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie ESD

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Cappuccio girevole e zona a rotazione rapida



Grazie al cappuccio girevole e alla zona a rotazione rapida al di sotto del cappuccio girevole è possibile far ruotare il giravite in maniera rapidissima. Non è più necessario cambiare la presa come nel caso dei giravite micrometrici tradizionali.

Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de