

## 800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm

Inserti per viti a taglio



<b>EAN/SE:</b>	4013288011602	<b>Dimensione:</b>	89x7x7 mm
<b>Parte No.:</b>	05059488001	<b>Peso:</b>	18 g
<b>Articolo no.:</b>	800/4 Z	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Per viti a taglio
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale da 1/4"
- Adatto per AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools e altri
- Evita la rottura precoce della punta

Inserti tenaci duri della Wera, per viti a taglio, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_per\\_avvitatori\\_inseriti\\_inseriti\\_per\\_viti\\_a\\_taglio\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/it/utensili_per_avvitatori_inseriti_inseriti_per_viti_a_taglio_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059488001 - 4013288011602

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm

Inserti per viti a taglio



Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_per\\_avvitatori\\_inseriti\\_inseriti\\_per\\_viti\\_a\\_taglio\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/it/utensili_per_avvitatori_inseriti_inseriti_per_viti_a_taglio_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z

05059488001 - 4013288011602

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25






D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Inserti per viti a taglio

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
	mm	mm	mm	inch	mm
05059305001	0.5	3.0	50	2	3.0
05059466001	0.5	3.0	70	2 3/4	3.0
05059307001	0.5	4.0	50	2	4.0
05059310001	0.6	3.5	50	2	3.5
05059472001	0.6	3.5	70	2 3/4	3.5
05059450001	0.6	3.5	152	6	3.5
05059315001	0.6	4.5	50	2	4.5
05059489001	0.6	4.5	89	3 1/2	4.5
05059320001	0.8	4.0	50	2	4.0
05059478001	0.8	4.0	70	2 3/4	4.0
05059480001	0.8	4.0	89	3 1/2	4.0
05059451001	0.8	4.0	152	6	4.0
05059325001	0.8	5.5	50	2	5.5
05059330001	1.0	5.5	50	2	5.5
05059486001	1.0	5.5	70	2 3/4	5.5
<b>05059488001</b>	<b>1.0</b>	<b>5.5</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2</b>	<b>5.5</b>
05059452001	1.0	5.5	152	6	5.5
05059335001	1.0	6.0	50	2	6.0
05059337001	1.2	6.5	50	2	6.2
05059492001	1.2	6.5	70	2 3/4	6.2
05059490001	1.2	6.5	89	3 1/2	6.2
05059453001	1.2	6.5	152	6	6.2
05059340001	1.2	8.0	50	2	8.0
05059496001	1.2	8.0	89	3 1/2	8.0
05059345001	1.6	8.0	50	2	8.0
05059500001	1.6	8.0	89	3 1/2	8.0

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_per\\_avvitatori\\_inseriti\\_inseriti\\_per\\_viti\\_a\\_taglio\\_800\\_4\\_z.html](https://products.wera.de/it/utensili_per_avvitatori_inseriti_inseriti_per_viti_a_taglio_800_4_z.html)

Wera - 800/4 Z  
05059488001 - 4013288011602

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de