

# Click-Torque Chiave dinamometrica B 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



<b>EAN/SE:</b>	4013288193193	<b>Dimensione:</b>	395x60x60 mm
<b>Parte No.:</b>	05075610001	<b>Peso:</b>	1056 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque B 1	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Con attacco quadro 3/8"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e con cricchetto reversibile a 45 denti.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque Chiave dinamometrica B 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 3/8" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



## Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque




Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).

## Precisa



La precisione è  $\pm 3\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

## Semplice e sicura




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

## Impostazione facile



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

## Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

## Per serraggio destrorso



Le chiavi dinamometriche reversibili Click-Torque sono adatte per il serraggio destrorso.

## Modelli robusti



Versione molto robusta con cricchetto reversibile (45 denti) ed impugnatura ergonomica bi-componente.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Chiave dinamometrica B 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 3/8"  
x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075610001	3/8"	2.5	10-50	8-36	360	140	47	35	16.5	14	5	1	1 3/8"	5/8"
										11/64"	33/64"	27/32"		

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_chiavi\\_dinamometriche\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_cricchetto\\_reversibile\\_c](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c)

Wera - Click-Torque B 1  
05075610001 - 4013288193193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de