


Technical specification:

Technische Daten:	
Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 60664-1	250 V
Overvoltage category/ Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2
Overvoltage/ Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	9 A @ max. wire- \varnothing / max. Litzen- \varnothing
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	≥ 100 M Ω
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur: EN 60664-1	-40 °C ... +85 °C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100
Termination/ Anschlussart:	screw connection/ Schraubanschluss
Wire cross-section/ Anschlussquerschnitt	AWG16 / max. 1,5 mm ²
Materials/ Werkstoffe:	
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni Au gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	TPU, UL 94
Coupling nut/ Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Casing/ Gehäuse:	PA6 GF, UL 94 V0
Cable sealing/ Kabeldichtung	Elastomere



Art-No. / Art.-Nr.:	Description / Bezeichnung:	Cable sealing / Kabeldichtung:
41-00003	SAL - 7/8 - RKC4PE - S	For cable diameter / Für Kabelaussendurchmesser: 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm



dim. in mm

Female connector 7/8", field attachable, axial, screw connection
Kupplung 7/8", konfektionierbar, axial, Schraubanschluss

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0	$\pm 0,50$ mm
	0,0	$\pm 0,25$ mm
	0,00	$\pm 0,10$ mm
	*	$\pm 5^\circ$

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	11.10.07	Burschik
appd./ gepr.	01.11.07	Schmidt

Index: e Housing mat. Ä7169 - fpf	scale/Maßstab:
Status: Freigegeben	1 : 1
RoHS & REACH compliant /konform	



dwg no / Z.-nr.:	41K1A327	DIN-A4
	Customer specific product	1 / 3

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vererbung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.