


# Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Kugelkopf 9-tlg. schwarzoxidiert in Blister (32395)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 32395

Artikelnummer: SB366BEH8

EAN: 4010995323950

Zolltarifnummer: 82041100

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagpunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Für Anwendungen in der Mechanik

Inhalt:

- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393)
- 1x Classic Halter

---

Zolltarifnummer 82041100

---

Blisterverpackung Ja  
Ausgabe

---

VDE Artikel Nein

---

Herkunftsland (ISO 3166-1 DEU  
Alpha 3)

---

Gewicht VPE in Gramm

340

