

PRODUCT-DETAILS

# External battery module 11RT G2 3 kVA

## External battery module 11RT G2 3 kVA



### Informazioni generali

Tipo	External battery module 11RT G2 3 kVA
ID prodotto	4NWP100205R0001
EAN	7640169263279
Descrizione catalogo	External battery module 11RT G2 3 kVA
Descrizione	External battery enclosure: PowerValue 11 RT G2 1 kVA; 8x9.4 Ah 12V battery

### Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	4NWD005391
Informazioni RoHS	4NWD005356

### Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
--------------------	------------------------------------

### Dati tecnici

Idoneo per	PowerValue 11RT G2 3 kVA
Idoneo per classe di prodotto	Single-Phase UPS

Tipo accessorio	Battery/accumulator
Composizione chimica della batteria	Lead-Acid
Tipo di batteria	Portable
Battery Weight	2.5 kg
Number of Batteries	8

### Dimensioni

Larghezza prodotto	438 mm
Altezza prodotto	86 mm
Profondità prodotto	630 mm
Peso netto prodotto	47 kg

### Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	600 mm
Altezza imballo livello 1	200 mm
Profondità imballo livello 1	760 mm
Peso lordo imballo livello 1	48.3 kg
EAN imballo livello 1	7640169263279

### Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85072000
E-Number (Finland)	8408642
Paese di origine	Cina (CN)

### Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Declaration of Conformity - CCC	No certification needed
Dichiarazione di conformità - CE	4NWD005356

### Download Piu' Usati

Istruzioni e manuali	4NWD005357_EN
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658

### Classificazioni

ETIM 7	EC002850 - accessori per impianti UPS
ETIM 8	EC002850 - Accessories/spare parts for UPS
Categoria RAEE	4. Grandi apparecchiature (qualsiasi dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business to Business
Tipo di oggetto design	85044000
eClass	V11.1 : 27040692
Codice classificazione oggetto	A

---

## Categorie

---

UPS → UPS → Sistemi monofase stand-alone → PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

