


Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 10-tlg. farbig leuchtend (41979)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 41979

Artikelnummer: 369RE9F

EAN: 4010995419790

Zolltarifnummer: 82041100

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung.

Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Anwendung: Geeignet für das Verschrauben sämtlicher Sechskant-Schrauben und das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Fußnote: MagicRing® ab Größe SW3.

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verlorener gegangenener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Dank der MagicRing®-Haltefunktion mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen.

Für Anwendungen in der Mechanik

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm (41894)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm (41895)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm (41896)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 3,0 mm (41973)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 4,0 mm (41974)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 5,0 mm (41975)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 6,0 mm (41976)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 8,0 mm (41977)
- 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 10,0 mm (41978)
- 1x ErgoStar Halter

Zolltarifnummer	82041100
-----------------	----------

Blisterverpackung Ausgabe	Nein
------------------------------	------

VDE Artikel	Nein
-------------	------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	POL
---------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	427
----------------------	-----