

## Tret-Zwischenschalter Serie 5062

2(1) A, 250 V~, **Ausschalter, 1-polig**

Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen, Wendezugentlastung für Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

CE

Gehäuse	Knopf	Artikel-Nr.	VPE
transparent	transparent	5062-000.01	10
gold	gold	5062-010.01	10
titan	schwarz	5062-020.01	10
weiß	schwarz	5062-501.01	10
schwarz	schwarz	5062-504.01	10
weiß	weiß	5062-508.01	10
braun	beige	5062-509.01	10



## Foot intermediate Switch Type 5062

2 (1) A, 250 V-AC, **on-off switch, 1-pole**

catch locking housing, screwed strain relief, screw terminals, 2 connecting terminals, strain relief suitable for cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> and 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

CE

housing	button	item no.	PU
transparent	transparent	5062-000.01	10
gold	gold	5062-010.01	10
titan	black	5062-020.01	10
white	black	5062-501.01	10
black	black	5062-504.01	10
white	white	5062-508.01	10
brown	beige	5062-509.01	10

## Tret-Zwischenschalter Serie 8009

2(1) A, 250 V~, **Ausschalter, 1-polig**

Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen, für Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

CE

Gehäuse	Knopf	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	schwarz	8009-004.01	10
weiß	weiß	8009-008.01	10
braun	braun	8009-009.01	10
gold	gold	8009-010.01	10



## Foot-intermediate Switch Serie 8009

2 (1) A, 250 V-AC, **on-off switch, 1-pole**

catch locking housing, screwed strain relief, screw terminals, 2 connecting terminals, for cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> and 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

CE

housing	button	item no.	PU
black	black	8009-004.01	10
white	white	8009-008.01	10
brown	brown	8009-009.01	10
gold	gold	8009-010.01	10

## Tret-Zwischenschalter Serie 8009

6(2) A, 250 V~, **Ausschalter, 1-polig**

Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen, für Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.  
**Diese Ausführung eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.**

CE 

Gehäuse	Knopf	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	schwarz	8009-604.01	10
weiß	weiß	8009-608.01	10



## Foot-intermediate Switch Type 8009

6 (2) A, 250 V-AC, **on-off switch, 1-pole**

catch locking housing, screwed strain relief, screw terminals, 2 connecting terminals, for cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> and 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

**This type is suitable for switching the secondary circuit of halogen lamps.**

CE 

housing	button	item no.	PU
black	black	8009-604.01	10
white	white	8009-608.01	10