

## Schnur-Zwischenschalter Serie 8018

2(0,7) A, 250 V~ AC, **Ausschalter, 1-polig, Kugelform**

Mit Verbindungsklemme für Null-Leiter, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Schraubkontakte.

CE

Gehäuse	Knopf	Artikel-Nr.	VPE
transparent	transparent	8018-000.01	25
rot	schwarz	8018-002.01	auf Anfrage
schwarz	schwarz	8018-004.01	25
weiß	weiß	8018-008.01	25
blau	schwarz	8018-011.01	auf Anfrage
gelb	schwarz	8018-006.01	auf Anfrage
grün	schwarz	8018-007.01	auf Anfrage



## Line-intermediate Switch Type 8018

2 (0,7) A, 250 V-AC, **on-off switch, ball-shape**

Connecting terminal for neutral-conductor, for double insulated flat cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, screw terminals

CE

housing	button	item no.	PU
transparent	transparent	8018-000.01	25
red	black	8018-002.01	on request
black	black	8018-004.01	25
white	white	8018-008.01	25
blue	black	8018-011.01	on request
yellow	black	8018-006.01	on request
green	black	8018-007.01	on request

## Schnur-Zwischenschalter Serie 8007

2 A, 250 V~, **Ausschalter, 1-polig**  
LBH 61 x 23 x 15 mm

Zugentlastung und Gehäuse geschraubt, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Verbindungsklemme für Null-Leiter, Schraubkontakte.

CE

Gehäuse	Wippe	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	schwarz	8007-004.01	50
weiß	weiß	8007-008.01	50
braun	braun	8007-009.01	50
gold	gold	8007-010.01	50



## Line-intermediate Switch Type 8007

2 A, 250 V-AC, **on-off switch, 1-pole**  
LWH 61 x 23 x 15 mm

screwed housing and strain relief, for double insulated flat cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, connecting terminals for neutral conductor, screw terminals.

CE

housing	rocker	item no.	PU
black	black	8007-004.01	50
white	white	8007-008.01	50
brown	brown	8007-009.01	50
gold	gold	8007-010.01	50

## Schnur-Zwischenschalter Serie 8002

2 A, 250 V~, **Ausschalter, 1-polig**  
LBH 58 x 28 x 29 mm.

Zugentlastung geschraubt, für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, mit eingesetztem Druckknopfschalter, Knopf 12 mm Ø, Verbindungsklemme für Null-Leiter, Gehäuse-Schnappmontage, Schraubkontakte.

CE

Gehäuse	Knopf	Artikel-Nr.	VPE
schwarz	schwarz	8002-004.01	50
weiß	weiß	8002-008.01	50
braun	braun	8002-009.01	50
gold	braun	8002-010.01	50



## Line-intermediate Switch Type 8002

2 A, 250 V-AC, **on-off switch, 1-pole**  
LWH 58 x 28 x 29 mm.

screwed strain relief, for double insulated flat cable 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, inserted push-button switch, button Ø 12 mm, connecting terminals for neutral conductor, catch locking housing, screw terminals.

CE

housing	button	item no.	PU
black	black	8002-004.01	50
white	white	8002-008.01	50
brown	brown	8002-009.01	50
gold	brown	8002-010.01	50