



Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdoseleisten, Schaltgeräte & Adapter

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik, Hausautomation

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböcke & Leitern

Werbemittel & Modulwände



CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug	Kupplung Socket	Anzahl Pole Number of poles
1,5 mm² Kabel / 1.5 mm² cable									
1 16771 0	005796	1	10 m	H07RN-F 5G1,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A	5
1 16773 0	005826	1	30 m	H07RN-F 5G1,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A	5
2,5 mm² Kabel / 2.5 mm² cable									
1 16774 0	018239	1	10 m	H07RN-F 5G2,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A	5
1 16772 0	021550	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A	5
4,0 mm² Kabel / 4.0 mm² cable									
1 16797 0	029112	1	10 m	H07RN-F 5G4,0	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/32 A	CEE 400 V/32 A	5
1 16850 0	190867	1	25 m	H07RN-F 5G4,0	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	CEE 400 V/32 A	CEE 400 V/32 A	5



BREmaxX® CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREmaxX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker und -Kupplung 400 V/16 A, 5-polig.

BREmaxX® CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- BREmaxX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity.
- Excellent abrasion resistance.
- Extension lead with CEE socket and plug 400 V/16 A, 5 pin.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16858 0	151929	1	10 m	AT-N07V3V3-F 5G1,5	BREmaxX®	Signalrot / Signal red
1 16859 0	151936	1	25 m	AT-N07V3V3-F 5G1,5	BREmaxX®	Signalrot / Signal red