



Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.

Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
3 m Kabel / 3 m cable						
1 16166 0	116980	10	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16179 0	249732	10	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black
5 m Kabel / 5 m cable						
1 16167 0	150397	10	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16180 0	249749	10	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black



Anschlusskabel

Connecting Cable



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug
3 m RR-Kabel / 3 m RR cable							
1 16033 0	107315	2	3 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	Schutzkontakt-Stecker / Earthed Plug
1 16045 0	215218	2	3 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	Schutzkontakt-Stecker / Earthed Plug
3 m V3V3-Kabel / 3 m V3V3 cable							
1 16047 0	215379	2	3 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Orange	Gummistecker / Rubber plug
3 m RN-Kabel / 3 m RN cable							
1 16049 0	215393	2	3 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Rot / Red	Gummistecker / Rubber plug
1 16048 0	215386	2	3 m	H07RN-F 3G1,5	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	Gummistecker / Rubber plug
5 m RN-Kabel / 5 m RN cable							
1 16069 0	642786	2	5 m	H07RN-F 3G1,0	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Schwarz / Black	mit angespitztem Stecker / with affined plug