

Wandschiene 1-reihig CLASSIC 50

Die einreihige Wandschiene ist das bewährte Einsteigermodell und eignet sich, in Kombination mit der zweireihigen Wandschiene Art.-Nr. 10001, unter anderem als seitliches Abschlusselement für Regalwände.

Die Wandschiene ist mit den Trägern Art.-Nr. 10300, 10105, 10504, 10111 sowie mit den Buchstützen und Bücherbügeln Art.-Nr. 10801 und 10805 verbaubar.



Höhe	ArtNr.	EAN	Farben
500 mm	10000-00000	4006676000005	Weiß
	10000-00001	4006676003235	Schwarz
	10000-00005	4006676017638	Weißalu
1000 mm	10000-00017	4006676000029	Weiß
	10000-00018	4006676003297	Schwarz
	10000-00023	4006676017645	Weißalu
1500 mm	10000-00028	4006676000043	Weiß
	10000-00029	4006676003358	Schwarz
	10000-00034	4006676017652	Weißalu
2000 mm	10000-00039	4006676000067	Weiß
	10000-00040	4006676003419	Schwarz
	10000-00044	4006676017669	Weißalu
145 mm	10000-00114	4006676034024	Weiß
	10000-00118	4006676034505	Schwarz
	10000-00115	4006676034031	Weißalu

Wandschiene 2-reihig

- Mit den zweireihigen Wandschienen können Fachböden und Körbe nebeneinander, auf der gleichen Ebene, eingehängt werden.
- Die zweireihige Wandschiene kann mit allen Trägern CLASSIC 50 verbaut werden.



Bewertung: 5.0 von 5 2 Stimmen.

um diesen Artikel zu bewerten.

Klicken Sie auf den Bewertungsbalken,

Bewertung: 4.5 von 5 4 Stimmen. Klicken Sie auf den Bewertungsbalken, um diesen Artikel zu bewerten.



Höhe	ArtNr.	EAN	Farben
500 mm	10001-00001	4006676000180	Weiß
	10001-00002	4006676003471	Schwarz
	10001-00005	4006676026876	Weißalu
1000 mm	10001-00010	4006676000197	Weiß
	10001-00011	4006676003501	Schwarz
	10001-00014	4006676026883	Weißalu
1500 mm	10001-00019	4006676000203	Weiß
	10001-00020	4006676003532	Schwarz
	10001-00023	4006676026890	Weißalu
2000 mm	10001-00028	4006676000210	Weiß
	10001-00029	4006676003563	Schwarz
	10001-00032	4006676026906	Weißalu

|--|

PRO-TRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
 Sicherheitsträger mit 2 Einhängehaken und Aushängesicherung. 	150 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
 Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50, Stahlfachböden ArtNr. 10700, Drahtgitterfachböden ArtNr.10707 sowie mit Holz und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter 	200 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
einseitig ArtNr. 11604, Aufsteckhalter zweiseitig ArtNr. 11612 sowie, zusätzlich für Glasböden, Kunststoffsauger ArtNr. 11605.	250 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	300 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	350 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	400 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	500 mm	60 kg	Weiß Schwarz Weißalu



U-TRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
 Verbaubar nur mit zweireihiger Wandschiene Art Nr. 10001. 	170 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalu
 Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem Einsteckhalter für U-Träger ArtNr. 11603, zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art. -Nr. 11611 sowie, bei Glasböden, mit Kunststoff- 	220 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalu
saugern ArtNr. 11605.	270 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	370 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	470 mm	50 kg	Weiß Schwarz Weißalu



TWIN-DRAHTBODENTRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
 Verwendbar mit TWIN Drahtböden ArtNr. 10718. Verbaubar mit allen zweireihigen Schienen CLASSIC 	320 mm	30 kg	Weiß Weißalu
50 und CLASSIC 32.	420 mm	30 kg	Weiß Weißalu

	WINKELTRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
	 Durch eine linke und rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseite gewährleistet. 	180 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißalu
•	 Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden. Der Träger verfügt über zwei Einhängehaken. 	230 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißalu
		280 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißalu
		330 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißalu
		380 mm	55 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	WINKELTRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
	 Der Unterschied zum Winkelträger ArtNr. 10300 liegt in einer höheren Tragkraft und den drei Einhängehaken. 	480 mm	65 kg	Weiß Schwarz Weißalu
	HOLZBODENTRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
	 Der Holzbodenträger eignet sich für Holzfachböden von 19-22 mm Stärke. 	120 mm	55 kg	Weiß Weißalu
	 Der Holzbodenträger ist mit allen CLASSIC 50 Wandschienen verbaubar. 			
	 Inkl. Spax-Schrauben zur Befestigung der Holzböden. 			
	KONFEKTIONSTRÄGER	Tiefe	Last max.	Farben
	 Mit zwei Einhängehaken, verbaubar mit allen Wandschienen ArtNr. 10000 und 10001. 	250 mm	30 kg	Weiß Weißalu
	 In Verbindung mit der Kleiderstange ArtNr. 12404 und den Endstopfen ArtNr. 13302 als Garderoben- bzw. Schrankinnenaufbau nutzbar. 	330 mm	30 kg	Weiß Weißalu