



# Acer Veriton S Serie

Acer Veriton S2690G



- Prozessor: Intel® Core™ i5-12400
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Professional (64-bit)



Faster  
data transit



## Acer Acer Veriton S2690G

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Model	Acer Veriton S2690G
Temp P/N	DTACG_DT.VWMEG.001
Acer P/N	DT.VWMEG.001
EAN	4711121055966
Produktionsstandort	China
Formfaktor	16 Liter Desktop
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	Intel® Core™ i5-12400 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Windows 11 Professional (64-bit) / Schwarz

### Verbindungen

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Ethernet Technologie	Gigabit Ethernet

### Software

Betriebssystem	Windows 11 Professional (64-bit)
Office Software	Microsoft Office 2019 Trial
Sonstige Software	Acer Control Centre, Acer Office Manager, Acer ProShield

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-12400 Prozessor
Chipsatz	Intel® H610 Express Chipsatz
Cache	18 MB
Taktfrequenz	Bis zu 4,4 GHz Turbo-Boost
Anzahl Prozessorkerne / Threads	6 / 12

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Netzteil	180 Watt Netzteil
Leistungseffizienz	82+

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

### Lieferumfang

Tastatur	USB Tastatur
Maus	USB Maus
Garantiebooklet	Ja
Externes Netzteil	Ja

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	256 GB M.2 PCIe SSD
Optisches Laufwerk	-

### Normen und Standards

DMI	Ja
Audio Standard	Integrierter high-definition, 5.1-Kanal surround sound
PC2001	Ja
ENERGY STAR®	Ja
CB	Ja
FCC	Ja
BSMI	Ja
RoHS	Ja
CE	Ja
TÜV GS	Ja

### IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	1x
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	1x
PS/2 Anschlüsse	-
PCI Erweiterungssteckplätze	1x PCIe x16, 1x PCIe x1
Audio Anschlüsse hinten	3x
Audio Anschlüsse vorne	1x
USB hinten	4x USB 2.0
USB vorne	4x USB 3.2 Gen1
Ethernet (RJ45)	Ja
Kartenleser	-



## Acer Acer Veriton S2690G

## SPEZIFIKATIONEN

### Sonstiges

Mainboard Formfaktor	Micro-ATX
SCCM Portal	<a href="http://www.acer.com/sccm/">www.acer.com/sccm/</a>
Service Weblink	<a href="http://www.acer.com/ac/de/DE/content/support">www.acer.com/ac/de/DE/content/support</a>
Integriertes Gehäuseschloss	Optional
Integrierte Sicherheit (TPM)	Ja (TPM 2.0)
2-in-1 Kabelschlossring	Ja
RAID	Nein
Intel AMT	Nein
Intel vPro	Nein
Quickstartguide	Ja
Garantie	1 Jahr Vor-Ort

### Abmessungen und Gewicht

Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe	Schwarz
Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	70 (42 / 28)
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	42
Gewicht (kg)	7
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	160 x 348 x 306
Kartonmaße / -gewicht (B x H x T)	238 x 415 x 495 (mm) / 8,15 Kg

### Technische Spezifikationen

Serielle Schnittstelle	1x (9-Polig)
------------------------	--------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.