



Acer Veriton X Serie

Veriton X4690G

Zuverlässiger Business Begleiter

- Performance
- Zuverlässigkeit
- Sicherheit



- Prozessor: Intel® Core™ i5-12400
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB), Bis zu 128 GB Dual-channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 512 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Professional (64-bit)



Faster
data transit



Acer Veriton X4690G

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Model	Veriton X4690G
Temp P/N	DTACG_DT.VWREG.004
Acer P/N	DT.VWREG.004
EAN	4711121155819
Produktionsstandort	China
Formfaktor	8,5 Liter Desktop
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	Intel® Core™ i5-12400 / 16 GB DDR4 RAM / 512 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Windows 11 Professional (64-bit) / Schwarz

Verbindungen

WLAN	Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n
Ethernet Technologie	Gigabit Ethernet

Software

Betriebssystem	Windows 11 Professional (64-bit)
Office Software	Microsoft Office 2019 Trial
Sonstige Software	Acer Office Manager, Acer Control Center, Acer ProShield

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-12400 Prozessor
Chipsatz	Intel® B660 Chipsatz
Cache	18 MB
Taktfrequenz	Bis zu 4,4 GHz Turbo-Boost
Anzahl Prozessorkerne / Threads	6 / 12

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Netzteil	180 Watt Netzteil
Leistungseffizienz	82+

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Lieferumfang

Tastatur	USB Tastatur
Maus	USB Maus
Garantiebooklet	Ja
Externes Netzteil	Ja
Enthaltenes Sonderzubehör	Netzkabel

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 RAM (2 x 8 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 128 GB Dual-channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	512 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD) 80mm
Optisches Laufwerk	-

Normen und Standards

DMI	Ja
Audio Standard	Integrierter high-definition, 5.1-channel surround sound
ENERGY STAR®	Ja
CB	Ja
FCC	Ja
RoHS	Ja
CE	Ja
TÜV GS	Ja

IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	-
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	2x
PS/2 Anschlüsse	-
PCI Erweiterungssteckplätze	2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 1x PCI
Audio Anschlüsse hinten	3x
Audio Anschlüsse vorne	1x
USB hinten	4x USB 2.0 Type A
USB vorne	3x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen2 Type A, 1x USB 3.2 Gen2 Type C
Ethernet (RJ45)	1x
Kartenleser	-

Sonstiges

Mainboard Formfaktor	Micro-ATX
SCCM Portal	www.acer.com/sccm/
Service Weblink	www.acer.com/ac/de/DE/content/support
Integrierte Sicherheit (TPM)	Ja (TPM 2.0)
WoL (Wake on LAN)	Ja
Quickstartguide	Ja
Garantie	1 Jahr: Vor-Ort Service



Acer Veriton X4690G

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen und Gewicht

Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe	Schwarz
Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	70 (42 / 28)
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	42
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	105 x 335 x 335

Technische Spezifikationen

Serielle Schnittstelle	Ja (9-Polig)
------------------------	--------------

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.