

2AC VoltAlert™

Aina käyttövalmiina:
nopea ja turvallinen tapa
testata jännite.

Tekniset tiedot



Uusi

2AC on uusin tuote Fluken kosketuksettomien VoltAlert™ -jännitteenkoettimien mallistossa. 2AC on taskukokoinen ja helppokäyttöinen. Sinun tarvitsee vain koskettaa kärjellä riviliitintä, pistorasiasiaa tai sähköjohtoa. Kun kärki

hehkuu punaisena, mittauskohde on jännitteinen. Sähköasentajat, huolto- ja turvallisuushenkilöstö sekä kotikäyttäjät voivat testata piirejä jännitteen varalta ja etsiä viallisia maadoituksia tehtaassa, työpajassa sekä kotona.



Toiminnot ja edut

- **UUTUUS!** Jatkuvatoiminen laite, jonka pienikulutuksinen virtapiiri pidentää paristojen käyttöikää ja takaa, että 2AC on aina käyttövalmiina
- **UUTUUS!** Innovatiivinen paristojen tarkistuspainike varmistaa, että paristojännite on riittävä*
- 90–1000 V AC:n jännitteen tunnistus, soveltuu moniin eri asuin- ja liikekiinteistöjen sekä teollisuuden käyttötarpeisiin
- Luokkansa paras turvaluokitus: CAT IV 1000 V
- Integroitu taskuklipsi, optimoitu taskukokoinen malli
- 2 AAA-paristoa (sisältyvät toimitukseen)
- Fluken kestävyys ja luotettavuus sekä kahden vuoden takuu

* Paristojen tarkistuspainike on toiminto, joka parantaa käyttömu-kavuutta. Sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan laitteen tarkastamista tunnetussa jännitteessä ennen käyttöä ja sen jälkeen.

Tekniset tiedot

Käyttöturvallisuus

Vastaa vaatimuksia: IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. painos), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ja ISA-82.02.01, ympäristöhaittaluokka 2

EMC-yhteensopivuus

IEC 61326-1:2006

Käyttö

90 - 1000 VAC

Lämpötila

Käyttö: -10...+50 °C
Säilytys: -10...+50 °C

Kosteus

0...95 % (0...30 °C),
0...75 % (30...40 °C),
0...45 % (40...55 °C)

Korkeus merenpinnasta

2000 m (CAT IV 1000 V)

Puhdistus

Pyyhi kostealla kankaalla

Pariston kesto

Paristojen käyttöikä tyypillisesti yli vuoden

Takuuaika

2 vuotta

Tilaustiedot

FLK2AC/90-1000V Kosketukseton jännitteenkoetin, 90-1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK Kosketukseton jännitteenkoetin, 90-1000 V, 5 kpl

Sisältää: Kaksi AAA-paristoa, sovellusohje ja käyttöohje



Pistorasia



Sähkökeskus



Liitinkotelo












VoltAlert-tuoteperheen muut tuotteet



1AC-II, äänimerkki, on/off-kytkin sekä itsetesti



LVD2, taskulamppu ja kaksoisherkeyys

			
Ominaisuuudet	2AC 90-1000 V ac CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V ac CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V ac CAT IV 600 V
 Jännitteenkoetin	■	■	■
 Paristot mukana	■	■	■
 Paristojen tarkastus	■		
 On/off-painike		■	■
 Voltbeat™		■	
 Äänimerkki/ mykistetty		■	
 Kaksoisherkeyys			■
 LED-taskulamppu			■

**Saatavilla myös 20-90 V:n matalajänniteversio, 1LAC-II.

Lisätietoja:

www.fluke.com/voltalert

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
Web: www.fluke.fi

©2010 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta
pidätetään. 9/2017 3846474A-fin

Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke Corporationin kirjallista lupaa.